

HDC 48B TOLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok
- az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Változat	HDC-házak, Méret: 12, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Felső kábelbemenet, Dugóház, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 32
Rendelési szám	1788350000
Típus	HDC 48B TOLU 1M32G
GTIN (EAN)	4032248205882
Qty.	1 Stück

HDC 48B TOLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	151 mm	Mélység (coll)	5,945 inch
Magasság	94 mm	Magasság (coll)	3,701 inch
Szélesség	90 mm	Szélesség (coll)	3,543 inch
Nettó tömeg	732 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

Méretetek

B ház magasság	94 mm	C ház szélessége	90 mm
Ház teljes hossza	132 mm	Kábelbevezetés	menetes

Verzió

BG	12	Belső menet	M 32
Felső kábelbevezetések száma	1	Felső rész/alsó rész/fedél	felső rész
Ház kivitele	Felső kábelbemenet, Dugóház	Kivitel	Standard
Kábelbevezetés	menetes	Kábelbevezetések mérete	M 32
Meghúzási nyomaték	1,2 Nm	Méret	12
Oldalsó kábelbevezetések száma	0	Rögzítőrendszer kivitele	Hosszanti kengyel
Suitable for ModuPlug®	Igen	Szorítós változat	Végrögzítő
Szín (RAL)	RAL 7035	Típus	Dugó

Általános adatok

ENT házak	Nem	Felületi minőség	Porbevonatos
Ház fő anyaga	alumínium présöntvény	Meghúzási nyomaték	1,2 Nm
Rögzítőelem anyaga	Nemesacél, rozsdamentes	Védelmi osztály	IP65 (bedugaszolt állapotban)

Besorolások

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02
ECLASS 14.0	27-44-02-02		

Anyag	Aceton
Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
Anyag	Fúróolaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Gázolaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Etilalkohol
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Sebességváltó-olaj

HDC 48B TOLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Hidraulikaolaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Hűtőközeg
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Mosóbenzin
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Izzadság
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Prémium benzin
Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
Anyag	Víz
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	UV
Vegyszerállóság	Instabil
Anyag	Ózon
Vegyszerállóság	Instabil

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a
Vegyszerállóság	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@169b9d38 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@25ca6312 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@711a3192 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6dcd8291 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@27f5b04d de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@51d18552 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7167b85b de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@703f65ec de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7a42d47e de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@27642571 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6b8de4a6 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6096fc3e de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@c9b3576
RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6bl

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E92202

HDC 48B TOLU 1M32G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**


Engineering Data	CAD data – STEP
Product Change Notification	20220214 Technical change to HDC housings 20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen
Technical Documentation	1788350000 HDC 48B TOLU 1M32G STP Blatt 1.pdf
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

HDC 48B TOLU 1M32G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

HDC 48B TOLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Alap ház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garántál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelt, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 48B SLU 2M32G	Változat
Rendelési szám	1788370000	HDC-házak, Méret: 12, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248205905	Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete:
Qty.	1 Stück	M 32
Típus	HDC 48B SDLU 1M32G	Változat
Rendelési szám	1904150000	HDC-házak, Méret: 12, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4032248585700	állapotban), Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolattal,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 32
Típus	HDC 48B SLU 2M40G	Változat
Rendelési szám	1788360000	HDC-házak, Méret: 12, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248205899	Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete:
Qty.	1 Stück	M 40
Típus	HDC 48B SLU 1PG29G	Változat
Rendelési szám	1651100000	HDC-házak, Méret: 12, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190299705	Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete:
Qty.	1 Stück	PG 29
Típus	HDC 48B SDLU 1PG29G	Változat
Rendelési szám	1799810000	HDC-házak, Méret: 12, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4032248247035	állapotban), Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolattal,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 29
Típus	HDC 48B SDLU 2PG29G	Változat
Rendelési szám	1667560000	HDC-házak, Méret: 12, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4008190424763	állapotban), Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolattal,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 29
Típus	HDC 48B SDLU 2M32G	Változat
Rendelési szám	1788390000	HDC-házak, Méret: 12, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4032248205929	állapotban), Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolattal,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 32
Típus	HDC 48B SDLU 2M40G	Változat
Rendelési szám	1983500000	HDC-házak, Méret: 12, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4032248687787	állapotban), Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolattal,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 40

HDC 48B TOLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	HDC 48B SDLU 2M50G	Változat
Rendelési szám	1983510000	HDC-házak, Méret: 12, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt
GTIN (EAN)	4032248687770	állapotban), Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, burkolattal,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 50
Típus	HDC 48B SLU 1M32G	Változat
Rendelési szám	1904190000	HDC-házak, Méret: 12, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248585779	Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete:
Qty.	1 Stück	M 32

Aljzatház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védeettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 48B ADLU	Változat
Rendelési szám	1222900000	HDC-házak, Méret: 12, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190138004	Válaszfalház, Hosszanti kengyel, Standard, burkolattal
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 48B ALU	Változat
Rendelési szám	1295600000	HDC-házak, Méret: 12, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4050118092066	Válaszfalház, Hosszanti kengyel, Standard, burkolat nélkül
Qty.	1 Stück	