

TM 203/12 V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



TM hüvelyek kiterjedt választéka általános célú használatra alkalmas. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelekig terjednek. Ez a termékcsalád becsúsztható jelölőlapokat tartalmaz, maximális védelemmel a külső hatások ellen. A TM hüvelyek rugalmas felszerelést tesznek lehetővé.

- Nyomtatott becsúsztható címkék optimális védelme
- Széles körű alkalmazási lehetőség vezetékekhez és kábelelekhez
- Egy címketípus minden keresztmetszethez
- TMX 30 kábelkötegelővel történő szereléshez (4,6 mm széles)

Általános rendelési adatok

Változat	TM, Aljzat x 5 mm, PVC, Szín: Áttetsző, Vezeték külső átm.: 4 - 6 mm
Rendelési szám	1798510000
Típus	TM 203/12 V0
GTIN (EAN)	4032248243167
Qty.	500 Stück

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	5 mm	Mélység (coll)	0,197 inch
Magasság	12 mm	Magasság (coll)	0,472 inch
Szélesség	5 mm	Szélesség (coll)	0,197 inch
Nettó tömeg	0,418 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C
------------------------------	-------------

Általános adatok

Anyag	PVC	Javasolt iparágak	Közlekedéstechnika, Berendezés
Nyomtatás típusa	üres	Szélesség	5 mm
Szín	Áttetsző	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C		

Vezeték és kábeljelölők

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	2,5 - 10 mm ²	Vezeték külső átm.	4 - 6 mm
Vezeték külső átmérő, max.	6 mm	Vezeték külső átmérő, min.	4 mm
Vezeték-keresztmetszet, max.	10 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	2,5 mm ²

Besorolások

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9,1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Tervezési adatok	Zuken E3.S
Product Change Notification	PCN Transparent Sleeves_DE PCN Transparent Sleeves_EN
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

Tartozékok

Üres



A TM-I elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Különböző különböző címkehossz választható, a hosszú karakterláncoknak köszönhetően pedig tökéletesen igényeinek megfelelő feliratot választhat. Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően. Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható.

A TM-I speciális profilja egyszerű szerelést és erős rögzítést biztosít. Számos kereskedelemben kapható hüvellyel kompatibilis. A MultiCard formátumnak köszönhetően a címkék gyorsan és kényelmesen feliratozhatók a PrintJet CONNECT nyomtatóval, plotterrel vagy az STI tollal.

- Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően.
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban
- Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható
- A CLI T hüvelyek P-Ink vagy STI toll használatával nem feliratozhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	TM-I 12 MC NE GE	Változat
Rendelési szám	1718411687	TM-I, Behelyezhető jelölők, 12 x 4 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190348984	
Qty.	320 Stück	
Típus	TM-I 12 MC NE RT	Változat
Rendelési szám	1718411686	TM-I, Behelyezhető jelölők, 12 x 4 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190397463	
Qty.	320 Stück	
Típus	TM-I 12 MC NE GN	Változat
Rendelési szám	1718411688	TM-I, Behelyezhető jelölők, 12 x 4 mm, zöld
GTIN (EAN)	4008190398682	
Qty.	320 Stück	
Típus	TM-I 12 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1718411044	TM-I, Behelyezhető jelölők, 12 x 4 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190348977	
Qty.	320 Stück	
Típus	TM-I 12 MC NE BL	Változat
Rendelési szám	1718411693	TM-I, Behelyezhető jelölők, 12 x 4 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190397456	
Qty.	320 Stück	

Tartozékok

Üres



A TM-I elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Különböző különböző címkehossz választható, a hosszú karakterláncoknak köszönhetően pedig tökéletesen igényeinek megfelelő feliratot választhat. Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően. Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható.

A TM-I speciális profilja egyszerű szerelést és erős rögzítést biztosít. Számos kereskedelemben kapható hüvellyel kompatibilis. A MultiCard formátumnak köszönhetően a címkék gyorsan és kényelmesen feliratozhatók a PrintJet CONNECT nyomtatóval, plotterrel vagy az STI tollal.

- Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően.
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban
- Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható
- A CLI T hüvelyek P-Ink vagy STI toll használatával nem feliratozhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	TM-I 12/18 MC NE BL	Változat
Rendelési szám	1421160000	TM-I, Behelyezhető jelölők, 30 x 4 mm, kék
GTIN (EAN)	4050118225006	
Qty.	240 Stück	
Típus	TM-I 12/18 MC NE GN	Változat
Rendelési szám	1421150000	TM-I, Behelyezhető jelölők, 30 x 4 mm, zöld
GTIN (EAN)	4050118224870	
Qty.	240 Stück	
Típus	TM-I 12/18 MC NE GE	Változat
Rendelési szám	1409630000	TM-I, Behelyezhető jelölők, 30 x 4 mm, sárga
GTIN (EAN)	4050118210835	
Qty.	240 Stück	
Típus	TM-I 12/18 MC NE RT	Változat
Rendelési szám	1421170000	TM-I, Behelyezhető jelölők, 30 x 4 mm, piros
GTIN (EAN)	4050118224931	
Qty.	240 Stück	
Típus	TM-I 12/18 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1323730000	TM-I, Behelyezhető jelölők, 30 x 4 mm, fehér
GTIN (EAN)	4050118126785	
Qty.	240 Stück	