

HDC-KIT-HE 16.121 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A HDC készletek szabványosítottak a komplett dugaszolható csatlakozók összeállításához.

A HDC készletek tűs betétet, hüvelybetétet, dugóházat, elválasztólemez házat és tömszelencét tartalmaznak.

A Weidmüller számos szabványos csatlakozó kombinációt kínál metrikus vagy PG kábel bevezetésekkel.

A vezetékcsatlakozás szintjét csavaros elemmel terveztük meg. Az összes csavaros csatlakozás fel van szerelve vezetékvédő rugóval.

Csavaros csatlakozás

Általános rendelési adatok

Verzió	RockStar® HDC-készletek-Ipari nehézcsatlakozók, Készlet, HE, Méret: 6, Pólusok: 16, Csavaros csatlakozás, 500 V, 16 A, alumínium présöntvény, M 25
Rendelési szám	1802390000
Típus	HDC-KIT-HE 16.121 M
GTIN (EAN)	4032248256846
Qty.	1 Stück

A létrehozás dátuma 2024. május 23. 15:22:16 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

HDC-KIT-HE 16.121 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 565,68 g

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 100 °C

Verzió

BG	6	Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás
Felső kábelbevezetések száma	1	Kábelbevezetések mérete	M 25
Méret	6	Szín (RAL)	RAL 7035

Általános adatok

Anyag	alumínium présöntvény	BG	6
Csatlakozás típusa PE	Csavaros csatlakozás	Méret	6
Névleges feszültség (DIN EN 61984)	500 V	Névleges áram (DIN EN 61984)	16 A
Pólusszám	16	Sorozat	HE
Tömszelencék	M 25		

Változat

Anyag	alumínium présöntvény	BG	6
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Felületi minőség	Porbevonatos
Min. nyomaték a főérintkező számára	0,5 Nm	Méret	6
Primer érintkező max. nyomatéka	0,55 Nm	Vezeték-keresztmetszet, max.	2,5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0,5 mm ²		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9,1	27-44-01-90
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Letöltések

Engineering Data [CAD data – STEP](#)
Katalógusok [Catalogues in PDF-format](#)
Kiadványok [FL FIELDWIRING EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

HDC-KIT-HE 16.121 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

SPB



Különböző tartozékok állnak rendelkezésre betétjeinkhez.
Ez tartalmazza a kódoló elemeket is a betétekhez.

Általános rendelési adatok

Típus	SPB-M 3	Verzió
Rendelési szám	1203600000	Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Rögzítőcsavarok
GTIN (EAN)	4008190120047	
Qty.	100 Stück	

HDC COS



Különböző tartozékok állnak rendelkezésre betétjeinkhez.
Ez tartalmazza a kódoló elemeket is a betétekhez.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC COS 16	Verzió
Rendelési szám	1431000000	Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Rögzítő rendszer
GTIN (EAN)	4008190052706	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC COS 32	Verzió
Rendelési szám	1430800000	Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Rögzítő rendszer
GTIN (EAN)	4008190176181	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC COS 24	Verzió
Rendelési szám	1430900000	Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Rögzítő rendszer
GTIN (EAN)	4008190077228	
Qty.	1 Stück	