

## TM 205/15 V0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

TM hüvelyek kiterjedt választéka általános célú használatra alkalmas. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelekig terjednek. Ez a termékcsalád becsúsztható jelölőlapokat tartalmaz, maximális védelemmel a külső hatások ellen. A TM hüvelyek rugalmas felszerelést tesznek lehetővé.

- Nyomtatott becsúsztható címkék optimális védelme
- Széles körű alkalmazási lehetőség vezetékekhez és kábelelekhez
- Egy címketípus minden keresztmetszethez
- TMX 30 kábelkötegelővel történő szereléshez (4,6 mm széles)

## Általános rendelési adatok

Változat	TM, Aljzat x 18 mm, PVC, Szín: Áttetsző, Vezeték külső átm.: 10 - 14 mm
Rendelési szám	<a href="#">1806250000</a>
Típus	TM 205/15 V0
GTIN (EAN)	4032248275762
Qty.	200 Stück

## TM 205/15 V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	18 mm	Mélység (coll)	0,709 inch
Magasság	15 mm	Magasság (coll)	0,591 inch
Szélesség	18 mm	Szélesség (coll)	0,709 inch
Nettó tömeg	0,89 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C
------------------------------	-------------

## Általános adatok

Anyag	PVC	Javasolt iparágak	Közeledéstechnika, Berendezés
Nyomtatás típusa	üres	Szélesség	18 mm
Szín	Áttetsző	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C		

## Vezeték és kábeljelölők

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	16 - 35 mm <sup>2</sup>	Vezeték külső átm.	10 - 14 mm
Vezeték külső átmérő, max.	14 mm	Vezeték külső átmérő, min.	10 mm
Vezeték-keresztmetszet, max.	35 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, min.	16 mm <sup>2</sup>

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9,1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02
ECLASS 14.0	27-28-11-02		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	/
RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Product Change Notification	<a href="#">PCN Transparent Sleeves_DE</a> <a href="#">PCN Transparent Sleeves_EN</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## Tartozékok

## Üres



A TM-I elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Különböző különböző címkehossz választható, a hosszú karakterláncoknak köszönhetően pedig tökéletesen igényeinek megfelelő feliratot választhat. Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően. Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható.

A TM-I speciális profilja egyszerű szerelést és erős rögzítést biztosít. Számos kereskedelemben kapható hüvellyel kompatibilis. A MultiCard formátumnak köszönhetően a címkék gyorsan és kényelmesen feliratozhatók a PrintJet CONNECT nyomtatóval, plotterrel vagy az STI tollal.

- Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően.
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban
- Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható
- A CLI T hüvelyek P-Ink vagy STI toll használatával nem feliratozhatók

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

Típus	TM-I 15 MC NE VI	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1427870000</a>	TM-I, Behelyezhető jelölők, 15 x 4 mm, ibolyaszín
GTIN (EAN)	4050118231847	
Qty.	400 Stück	
Típus	TM-I 15 MC NE GE	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1609981687</a>	TM-I, Behelyezhető jelölők, 15 x 4 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190914776	
Qty.	400 Stück	
Típus	TM-I 15 MC NE GN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1609981688</a>	TM-I, Behelyezhető jelölők, 15 x 4 mm, zöld
GTIN (EAN)	4008190398705	
Qty.	400 Stück	
Típus	TM-I 15 MC NE BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1609981693</a>	TM-I, Behelyezhető jelölők, 15 x 4 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190367831	
Qty.	400 Stück	
Típus	TM-I 15 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1609981044</a>	TM-I, Behelyezhető jelölők, 15 x 4 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190914783	
Qty.	400 Stück	
Típus	TM-I 15 MC NE RT	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1609981686</a>	TM-I, Behelyezhető jelölők, 15 x 4 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190367824	
Qty.	400 Stück	

**TM 205/15 V0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tartozékok**

Típus	TM-I 15 MC NE SI	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1609981697</a>	TM-I, Behelyezhető jelölők, 15 x 4 mm, ezüst
GTIN (EAN)	4008190137410	
Qty.	400 Stück	