

TM 206/15 V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

TM hüvelyek kiterjedt választéka általános célú használatra alkalmas. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelelekig terjednek. Ez a termékcsalád becsúsztható jelölőlapokat tartalmaz, maximális védelemmel a külső hatások ellen. A TM hüvelyek rugalmas felszerelést tesznek lehetővé.

- Nyomtatott becsúsztható címkék optimális védelme
- Széles körű alkalmazási lehetőség vezetékekhez és kábelelekhez
- Egy címketípus minden keresztmetszethez
- TMX 30 kábelkötegelővel történő szereléshez (4,6 mm széles)

Általános rendelési adatok

Változat	TM, Aljzat x 27 mm, PVC, Szín: Áttetsző, Vezeték külső átm.: 14 - 22 mm
Rendelési szám	1806260000
Típus	TM 206/15 V0
GTIN (EAN)	4032248275779
Qty.	200 Stück

TM 206/15 V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	27 mm	Mélység (coll)	1,063 inch
Magasság	15 mm	Magasság (coll)	0,591 inch
Szélesség	27 mm	Szélesség (coll)	1,063 inch
Nettó tömeg	1,56 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C
------------------------------	-------------

Általános adatok

Anyag	PVC	Javasolt iparágak	Közlekedéstechnika, Berendezés
Nyomtatás típusa	üres	Szélesség	27 mm
Szín	Áttetsző	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C		

Vezeték és kábeljelölők

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	35 - 120 mm ²	Vezeték külső átm.	14 - 22 mm
Vezeték külső átmérő, max.	22 mm	Vezeték külső átmérő, min.	14 mm
Vezeték-keresztmetszet, max.	120 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	35 mm ²

Besorolások

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9,1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	/
------------	---

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Tervezési adatok	Zuken E3.S
Product Change Notification	PCN Transparent Sleeves_DE PCN Transparent Sleeves_EN
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

Tartozékok

Üres



A TM-I elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Különböző különböző címkehossz választható, a hosszú karakterláncoknak köszönhetően pedig tökéletesen igényeinek megfelelő feliratot választhat. Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően. Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható.

A TM-I speciális profilja egyszerű szerelést és erős rögzítést biztosít. Számos kereskedelemben kapható hüvellyel kompatibilis. A MultiCard formátumnak köszönhetően a címkék gyorsan és kényelmesen feliratozhatók a PrintJet CONNECT nyomtatóval, plotterrel vagy az STI tollal.

- Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően.
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban
- Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható
- A CLI T hüvelyek P-Ink vagy STI toll használatával nem feliratozhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	TM-I 15 MC NE SI	Változat
Rendelési szám	1609981697	TM-I, Behelyezhető jelölők, 15 x 4 mm, ezüst
GTIN (EAN)	4008190137410	
Qty.	400 Stück	
Típus	TM-I 15 MC NE BL	Változat
Rendelési szám	1609981693	TM-I, Behelyezhető jelölők, 15 x 4 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190367831	
Qty.	400 Stück	
Típus	TM-I 15 MC NE VI	Változat
Rendelési szám	1427870000	TM-I, Behelyezhető jelölők, 15 x 4 mm, ibolyaszín
GTIN (EAN)	4050118231847	
Qty.	400 Stück	
Típus	TM-I 15 MC NE GN	Változat
Rendelési szám	1609981688	TM-I, Behelyezhető jelölők, 15 x 4 mm, zöld
GTIN (EAN)	4008190398705	
Qty.	400 Stück	
Típus	TM-I 15 MC NE RT	Változat
Rendelési szám	1609981686	TM-I, Behelyezhető jelölők, 15 x 4 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190367824	
Qty.	400 Stück	
Típus	TM-I 15 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1609981044	TM-I, Behelyezhető jelölők, 15 x 4 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190914783	
Qty.	400 Stück	

TM 206/15 V0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tartozékok**

Típus	TM-I 15 MC NE GE	Változat
Rendelési szám	1609981687	TM-I, Behelyezhető jelölők, 15 x 4 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190914776	
Qty.	400 Stück	