

## WQV 50N/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



## Tápellátás

A W sorozatba tartozó sorkapcsaink széles választékát az egyszerű és helytakarékos használatot biztosító WPD sorozatba tartozó kapcsok együttes használata garantálja a tápellátás biztonságos és kényelmes csatlakoztatását.

## Általános rendelési adatok

Változat	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Ezüstszürke, 150 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 18.50, Szigetelt: Nem, Szélesség: 9.5 mm
Rendelési szám	<a href="#">1834080000</a>
Típus	WQV 50N/4
GTIN (EAN)	4032248379873
Qty.	5 Stück

## WQV 50N/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	17,5 mm	Mélység (coll)	0,689 inch
Magasság	65,5 mm	Magasság (coll)	2,579 inch
Szélesség	9,5 mm	Szélesség (coll)	0,374 inch
Nettó tömeg	64,37 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

## Anyag adatok

Anyag	Ónozott réz	Szín	Ezüstsürke
-------	-------------	------	------------

## Rendszer specifikációk

Változat	Sorkapcsokhoz
----------	---------------

## Keresztösszekötő

Keresztkötött kapcsok száma	4	Névleges áram, többpólusú	150 A
Típus	Keresztösszekötő		

## Kiegészítő műszaki adatok

Rögzítés típusa	becsavart állapotban	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
-----------------	----------------------	---------------------	--------------------

## Méretetek

Raszter mm-ben (P)	18,5 mm
--------------------	---------

## Névleges adatok

Névleges áram	150 A
---------------	-------

## Általános

Pólusszám	4	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
-----------	---	---------------------	--------------------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03
ECLASS 14.0	27-25-03-03		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	/
RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül

**WQV 50N/4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Tanúsítványok**

ROHS

Megfelel

**Letöltések**

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

User Documentation

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)  
[Instruction](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok

## WQV 50N/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tartozékok

## Távtartó hüvely



## Általános rendelési adatok

Típus	VH 27.4/8/6.4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1967090000</a>	W-sorozat, Távtartó hüvely
GTIN (EAN)	4032248738700	
Qty.	5 Stück	