


LM MT300 19/6.3 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

- Öntapadó poliészter címkék
- A4 lézernyomtatóhoz alkalmasak
- Kopásálló
- Nagy hőállóság
- Bármilyen kapcsolókészülék és modul címkézéséhez
- Golyóstollal és STI jelölőtollal is lehet rá írni

Általános rendelési adatok

Változat	LaserMark, Készülékjelölők, 6.3 x 19.05 mm, sárga
Rendelési szám	1835830000
Típus	LM MT300 19/6.3 GE
GTIN (EAN)	4032248340149
Qty.	10 Stück

LM MT300 19/6.3 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	0,08 mm	Mélység (coll)	0,003 inch
Magasság	6,3 mm	Magasság (coll)	0,248 inch
Szélesség	19,05 mm	Szélesség (coll)	0,75 inch
Nettó tömeg	10,1 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C
------------------------------	--------------

Általános adatok

Anyag	Poliészter, PVC-mentes	
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	4	
Halogén	Nem	
Jelölők száma kombinációként	1 Etiketttlap = 256 Készülékjelölők	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Etiketttlap
	Jelölők száma kombinációként	256
	Number of combinations per packaging unit	10
Laponkénti jelölőszám	256	
Number of markers per packaging unit	2 560	
Nyomtatás módja	Lézernyomtatás	
Ragasztóanyag	Akril ragasztó	
Szélesség	19,05 mm	
Szín	sárga	
UL 94 éghetőségi osztály	HB	
UL 969 tanúsítvány	Igen	
Változat	Öntapadós	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	150 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	

Készülékjelölők

Halogén	Nem
---------	-----

Besorolások

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	/
------------	---

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

LM MT300 19/6.3 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

LM MT300 19/6.3 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

