

## KLBUE 3-8 SDSC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



A közvetlen felszerelést szolgáló árnyékolótartók egyszerűen és biztonságosan rögzíthetők közvetlenül a rögzítőlemezhez. A termékek eltérnek a kábel átmérőjének és az árnyékolótartó rögzítőmenetének tartományában.

## Általános rendelési adatok

Változat	Húzókegyel, Húzókegyel, Acél
Rendelési szám	<a href="#">1835840000</a>
Típus	KLBUE 3-8 SDSC
GTIN (EAN)	4032248394555
Qty.	10 Stück

## KLBUE 3-8 SDSC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	25,9 mm	Mélység (coll)	1,02 inch
Magasság	18 mm	Magasság (coll)	0,709 inch
Szélesség	14,4 mm	Szélesség (coll)	0,567 inch
Rögzítési méret - szélesség	13,2 mm	Nettó tömeg	12,3 g

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

## Anyag adatok

Anyag	Acél	Szín	ezüst
-------	------	------	-------

## Rendszer specifikációk

Változat	Árnyékoll csatlakozáshoz
----------	--------------------------

## Kiegészítő műszaki adatok

Felszerelés típusa	Csavar	Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem
Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés		

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Kábelátmérő, max.	8	Kábelátmérő, min.	3
-------------------	---	-------------------	---

## Általános

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
---------------------	--------------------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ECLASS 9.0	27-14-11-50	ECLASS 9,1	27-14-11-50
ECLASS 10.0	27-14-11-50	ECLASS 11.0	27-14-11-50
ECLASS 12.0	27-14-11-50	ECLASS 13.0	27-25-01-20

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
User Documentation	<a href="#">Beipackzettet_KLBUE.pdf</a> <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	