

THM WO 12/18 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A THM WriteOn kábeljelölőket vezetők és kábelek jelölésére lehet használni 36 mm átmérőig. Az átlátszó ragasztószalag rögzíti és védi a nyomtatást a jelölő felületén.

- Jelölés védelme szennyeződés és ledörzsölődés ellen átlátszó ragasztószalagba csomagolással.
- Egyszerű és gyors nyomtatás a kiváló minőségű THM Plus S hőnyomtatóval

Általános rendelési adatok

Változat	THM, Vezeték és kábeljelölők, 1.9 - 1.9 mm, 12 x 18 mm, sárga
Rendelési szám	1856630000
Típus	THM WO 12/18 GE
GTIN (EAN)	4032248399574
Qty.	1 Stück

THM WO 12/18 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	0,025 mm	Mélység (coll)	0,001 inch
Magasság	12 mm	Magasság (coll)	0,472 inch
Szélesség	18 mm	Szélesség (coll)	0,709 inch
Nettó tömeg	489 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C
------------------------------	--------------

Általános adatok

Anyag	Poliészter fólia	
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	4	
Címkemező mérete	12 x 9 mm	
Halogén	Nem	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Etikett-tekercs
Jelölők száma kombinációként	1 Etikett-tekercs = Vezeték és kábeljelölők	
Nyomtatás típusa	üres	
Ragasztóanyag	Poliakrilát ragasztó	
Szám tekercsenként	10 000	
Szélesség	18 mm	
Szín	sárga	
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	
Változat	Öntapadós	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	150 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	

Vezeték és kábeljelölők

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	0.75 - 6 mm ²	Halogén	Nem
Szövegmező magassága	9 mm	Szövegmező szélessége	12 mm
Vezeték külső átm.	1.9 - 1.9 mm	Vezeték külső átmérő, max.	1,9 mm
Vezeték külső átmérő, min.	1,9 mm	Vezeték-keresztmetszet, max.	6 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0,75 mm ²		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9,1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	/
------------	---

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Műszaki adatok


Letöltések

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)



THM WO 12/18 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM 110/360 SW	Változat
Rendelési szám	4005070000	Festékszalag
GTIN (EAN)	4050118390049	
Qty.	1 Stück	