



A kép illusztráció

A THM WriteOn kábeljelölőket vezetők és kábelek jelölésére lehet használni 36 mm átmérőig. Az átlátszó ragasztószalag rögzíti és védi a nyomtatást a jelölő felületén.

- Jelölés védelme szennyeződés és ledörzsölődés ellen átlátszó ragasztószalagba csomagolással.
- Egyszerű és gyors nyomtatás a kiváló minőségű THM Plus S hőnyomtatóval

Általános rendelési adatok

| | |
|-----------------------|---|
| Változat | THM, Vezeték és kábeljelölők, 1.9 - 1.9 mm, 12 x 18 mm, fehér |
| Rendelési szám | 1856640000 |
| Típus | THM WO 12/18 WS |
| GTIN (EAN) | 4032248399581 |
| Qty. | 1 Stück |
| kompatibilis nyomtató | 2599430000 2599440000 |

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|----------|------------------|------------|
| Mélység | 0,025 mm | Mélység (coll) | 0,001 inch |
| Magasság | 12 mm | Magasság (coll) | 0,472 inch |
| Szélesség | 18 mm | Szélesség (coll) | 0,709 inch |
| Nettó tömeg | 492 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|------------------------------|--------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...150 °C |
|------------------------------|--------------|

Általános adatok

| | | |
|---|---|-----------------|
| Anyag | Poliészter fólia | |
| Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 9 | |
| Címkemező mérete | 12 x 9 mm | |
| Halogén | Nem | |
| Jelölők száma kombinációként | Tápellátás formája | Etikett-tekercs |
| Jelölők száma kombinációként | 1 Etikett-tekercs = Vezeték és kábeljelölők | |
| Nyomtatás típusa | üres | |
| Ragasztóanyag | Poliakrilát ragasztó | |
| Szám tekercsenként | 10 000 | |
| Szélesség | 18 mm | |
| Szín | fehér | |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | |
| UL 969 tanúsítvány | Igen | |
| Változat | Öntapadós | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...150 °C | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 150 °C | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C | |

Vezeték és kábeljelölők

| | | | |
|---|--------------------------|------------------------------|-------------------|
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 0.75 - 6 mm ² | Halogén | Nem |
| Szövegmező magassága | 9 mm | Szövegmező szélessége | 12 mm |
| Vezeték külső átm. | 1.9 - 1.9 mm | Vezeték külső átmérő, max. | 1,9 mm |
| Vezeték külső átmérő, min. | 1,9 mm | Vezeték-keresztmetszet, max. | 6 mm ² |
| Vezeték-keresztmetszet, min. | 0,75 mm ² | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 9,1 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| REACH SVHC | / |
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Műszaki adatok

Letöltések

| | |
|------------------|--|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |



THM WO 12/18 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------------|
| Típus | RIBBON MM 110/360 SW | Változat |
| Rendelési szám | 4005070000 | Festékszalag |
| GTIN (EAN) | 4050118390049 | |
| Qty. | 1 Stück | |