

CLI C 2-6 GE/SW L3 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A CLI C vezetékjelölők nem csatlakoztatott vezetékeken helyezhetők el. Három különböző méret használható a 0,5 mm² - max. 70 mm² keresztmetszetű vezetékekhez. A kábeljelölőket nyomtatva, használatra készen szállítjuk. Az egyedi jelölők kombinálásával egyedi címkézés is lehetséges.

- Zárt, megbízhat jelölők, nem csatlakoztatott kábelekre szerelhetők
- A speciális flexibilis harangprofil széles körű alkalmazhatóságot garantál
- Gyorsan és egyszerűen feltehetők - minimális munkával
- A megfelelő tartozékok egyszerűvé teszik a címkézést
- Permanens, kiváló minőségű jelölések
- Tökéletes kontraszt az optimális olvashatóságért

Általános rendelési adatok

Verzió	CableLine, Vezeték és kábeljelölők, 4 - 10 mm, 6 x 7 mm, sárga
Rendelési szám	1871901730
Típus	CLI C 2-6 GE/SW L3 CD
GTIN (EAN)	4032248453283
Qty.	125 Stück

CLI C 2-6 GE/SW L3 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	8 mm	Mélység (coll)	0,315 inch
Magasság	6 mm	Magasság (coll)	0,236 inch
Szélesség	7 mm	Szélesség (coll)	0,276 inch
Nettó tömeg	0,368 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-30...80 °C
------------------------------	-------------

Általános adatok

Anyag	PVC, puha, kadmium nélkül
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	4
Halogén	Igen
Jelölők száma kombinációként	1 Tekercs = Vezeték és kábeljelölők
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája Tekercs
Nyomtatott karakterek	Vegyes karakterek
Nyomtatás	L3
Nyomtatás módja	hő-dombornyomás
Nyomtatás színe	fekete
Nyomtatás tájolása	vízszintes
Nyomtatás típusa	Standard
Szigetelés keresztmetszete, max.	10
Szélesség	7 mm
Szín	sárga
UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Változat	CD
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-30...80 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-30 °C

Vezeték és kábeljelölők

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	2,5 - 16 mm ²	Halogén	Igen
Vezeték külső átm.	4 - 10 mm	Vezeték külső átmérő, max.	10 mm
Vezeték külső átmérő, min.	4 mm	Vezeték-keresztmetszet, max.	16 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	2,5 mm ²		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

CLI C 2-6 GE/SW L3 CD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**

Product Change Notification

[PCN CableLine_DE](#)[PCN CableLine_EN](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

CLI C 2-6 GE/SW L3 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



A kép illusztráció