

HDC-KIT-HA 16.120**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A RockStar® készletek rendszerint egy tűs betétet, egy hüvelybetétet, egy dugóházat, egy válaszfalházat és egy tömszelencét tartalmaznak.

A Weidmüller szabványos dugaszolható csatlakozó kombinációk nagy választékát kínálja metrikus vagy PG kábelbevezető menetekkel, csavaros vagy PUSH IN csatlakozással.

Általános rendelési adatok

Változat	RockStar® HDC-készletek-Ipari nehézcsatlakozók, Készlet, HA, Méret: 5, Pólusok: 16, Csavaros csatlakozás, 250 V, 16 A, alumínium présöntvény, PG 16
Rendelési szám	1884300000
Típus	HDC-KIT-HA 16.120
GTIN (EAN)	4032248488582
Qty.	1 Stück

HDC-KIT-HA 16.120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 430 g

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 100 °C

Verzió

BG	5	Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás
Felső rész/alsó rész/fedél	felső rész, alsó rész	Kábelbevezetések mérete	PG 16
Méret	5	Oldalsó kábelbevezetések száma	1
Rögzítőrendszer kivitele	Hosszanti kengyel	Szorítós változat	Végrögzítő
Szín (RAL)	RAL 7035	Tömszelencék száma	1
Tömítés	NBR		

Általános adatok

Anyag	alumínium présöntvény	BG	5
Csatlakozás típusa PE	Csavaros csatlakozás	Méret	5
Névleges feszültség (DIN EN 61984)	250 V	Névleges áram (DIN EN 61984)	16 A
Pólusszám	16	Sorozat	HA
Tömszelencék	PG 16		

Változat

Anyag	alumínium présöntvény	BG	5
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Felületi minőség	Porbevonatos
Kés mérete, hornyos (csavaros csatlakozás)	SD 0.6 x 3.5	Min. nyomaték a főérintkező számára	0,5 Nm
Méret	5	Primer érintkező max. nyomatéka	0,55 Nm
Térfigati ellenállás	≤2 mΩ	Vezeték csatlakozási keresztmetszet	
Vezeték csatlakozási keresztmetszet		AWG, max.	AWG 14
AWG, min.	AWG 20	Vezeték-keresztmetszet, max.	
Vezeték-keresztmetszet, min.	0,5 mm ²		2,5 mm ²

Besorolások

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9,1	27-44-01-90
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

HDC-KIT-HA 16.120**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN

HDC-KIT-HA 16.120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

SPB



Különböző tartozékok állnak rendelkezésre betétjeinkhez.
Ez tartalmazza a kódoló elemeket is a betétekhez.

Általános rendelési adatok

Típus	SPB-M 3	Változat
Rendelési szám	1203600000	Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Rögzítőcsavarok
GTIN (EAN)	4008190120047	
Qty.	100 Stück	

HDC COS



Különböző tartozékok állnak rendelkezésre betétjeinkhez.
Ez tartalmazza a kódoló elemeket is a betétekhez.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC COS 16	Változat
Rendelési szám	1431000000	Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Rögzítő rendszer
GTIN (EAN)	4008190052706	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC COS 24	Változat
Rendelési szám	1430900000	Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Rögzítő rendszer
GTIN (EAN)	4008190077228	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC COS 32	Változat
Rendelési szám	1430800000	Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Rögzítő rendszer
GTIN (EAN)	4008190176181	
Qty.	1 Stück	