

QL 4 WTL6/4FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



A kép illusztráció

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 11.00, Szigetelt: Nem, 41 A, Ezüstszürke |
| Rendelési szám | 1897030000 |
| Típus | QL 4 WTL6/4FF |
| GTIN (EAN) | 4032248514007 |
| Qty. | 100 Stück |

QL 4 WTL6/4FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység | 6 mm | Mélység (coll) | 0,236 inch |
| Magasság | 41,8 mm | Magasság (coll) | 1,646 inch |
| Szélesség | 2 mm | Szélesség (coll) | 0,079 inch |
| Nettó tömeg | 3,16 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|----------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet | -25 °C...55 °C |
|----------------------|----------------|

Anyag adatok

| | | | |
|-------|------|------|------------|
| Anyag | CuSn | Szín | Ezüstsürke |
|-------|------|------|------------|

Rendszer specifikációk

| | |
|----------|------------------|
| Változat | Keresztösszekötő |
|----------|------------------|

Kiegészítő műszaki adatok

| | | | |
|--------------------|----------------------|--|---|
| Felszerelés típusa | becsavart állapotban | Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem |
| Rögzítés típusa | becsavart állapotban | Telepítési útmutató | Átmenő (persely), Közvetlen rögzítés |

Méretetek

| | |
|--------------------|-------|
| Raszter mm-ben (P) | 11 mm |
|--------------------|-------|

Névleges adatok

| | |
|---------------|------|
| Névleges áram | 41 A |
|---------------|------|

Általános

| | | | |
|-----------|---|---------------------|---|
| Pólusszám | 4 | Telepítési útmutató | Átmenő (persely), Közvetlen rögzítés |
|-----------|---|---------------------|---|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 9,1 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

QL 4 WTL6/4FF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**

| | |
|--------------------|---|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| User Documentation | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | CAT 1 TERM 16/17 EN |