

## SCREWTY M12 KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Screwty® tartozék 14,5 ±0,3 mm külső méretű recézett anyával rendelkező M12 kerek dugaszoló csatlakozókhoz alkalmas. A meghúzási nyomaték 0,8-1,2 Nm.

## Általános rendelési adatok

Változat	Tömszelence szerszám adapter fröccsöntött M12-es vezetékekhez
Rendelési szám	<a href="#">1900100000</a>
Típus	SCREWTY M12 KO O. SD
GTIN (EAN)	4032248409952
Qty.	1 Stück
Csomagolás	Műanyag zsák

A létrehozás dátuma 2024. június 3. 13:43:38 CEST

A katalógus állapota 01.06.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## SCREWTY M12 KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Nettó tömeg	16 g
-------------	------

## Csavarozó szerszámok

Csatlakozási menet	M12	Méret	14.5 mm
--------------------	-----	-------	---------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9,1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-01-90-90
ECLASS 12.0	21-01-90-90	ECLASS 13.0	21-01-90-90

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>