

SCREWTY M8 KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Screwty® tartozék $10 \pm 0,3$ mm külső méretű recézett anyával rendelkező M8 kerek dugaszoló csatlakozókhoz alkalmas. A meghúzási nyomaték 0,5-0,6 Nm.

Általános rendelési adatok

Változat	Tömszelenceszerszám adapter fröccsöntött M8-as vezetékekhez
Rendelési szám	1900110000
Típus	SCREWTY M8 KO O. SD
GTIN (EAN)	4032248409969
Qty.	1 Stück
Csomagolás	Műanyag zsák

SCREWTY M8 KO O. SD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	13 g
-------------	------

Csavarozó szerszámok

Csatlakozási menet	M8	Méret	10 mm
--------------------	----	-------	-------

Besorolások

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9,1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-01-90-90
ECLASS 12.0	21-01-90-90	ECLASS 13.0	21-01-90-90

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN