

SCREWTY M12F KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Screwty® tartozék 19,8 ±0,3 mm külső méretű recézett anyával rendelkező M12 kerek dugaszoló csatlakozókhoz alkalmas. A meghúzási nyomaték 0,8-1,2 Nm.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | Tömszelence szerszám adapter M12-es csatlakozókhoz |
| Rendelési szám | 1900120000 |
| Típus | SCREWTY M12F KO O. SD |
| GTIN (EAN) | 4032248409976 |
| Qty. | 1 Stück |
| Csomagolás | Műanyag zsák |

A létrehozás dátuma 2024. június 3. 15:14:00 CEST

A katalógus állapota 01.06.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

SCREWTY M12F KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méreték és tömegek

| | |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 17,8 g |
|-------------|--------|

Csavarozó szerszámok

| | | | |
|--------------------|-----|-------|---------|
| Csatlakozási menet | M12 | Méret | 19.8 mm |
|--------------------|-----|-------|---------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000149 | ETIM 7.0 | EC000149 |
| ETIM 8.0 | EC000149 | ETIM 9.0 | EC000149 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-50-03 | ECLASS 9,1 | 21-01-90-90 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-50-03 | ECLASS 11.0 | 21-01-90-90 |
| ECLASS 12.0 | 21-01-90-90 | ECLASS 13.0 | 21-01-90-90 |

Letöltések

| | |
|------------------|--|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN |