

HDC 40D SBU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok
- az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Verzió	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32
Rendelési szám	1902990000
Típus	HDC 40D SBU 1M32G
GTIN (EAN)	4032248592968
Qty.	1 Stück

HDC 40D SBU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Magasság	84 mm	Magasság (coll)	3,307 inch
Szélesség	56,5 mm	Szélesség (coll)	2,224 inch
Rögzítési méret - magasság	45 mm	Rögzítési méret - szélesség	105 mm
Nettó tömeg	449 g		

Hőmérséklet

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

Méretek

B ház magasság	84 mm	B1 alap magasság	5 mm
C ház szélessége	43 mm	C1 alap szélessége	56,5 mm
Furat osztás hossz, A2	105 mm	Ház teljes hossza	93,3 mm
Kábelbevezetés	menetes		

Verzió

BG	6	Belső menet	M 32
Felső kábelbevezetések száma	0	Felső rész/alsó rész/fedél	alsó rész
Ház kivitele	Ház alsórész	Kivitel	magas
Kábelbevezetés	menetes	Kábelbevezetések mérete	M 32
Méret	6	Oldalsó kábelbevezetések száma	1
Rögzítőrendszer kivitele	Keresztkengyel az alsórészen	Suitable for ModuPlug®	Igen
Szorító változat	Oldalt rögzítő bilincs	Szín (RAL)	RAL 7035
Típus	Felépítés (aljzat)	Tömítés	NBR

Általános adatok

ENT házak	Nem	Felületi minőség	Porbevonatos
Ház fő anyaga	alumínium présöntvény	Rögzítőelem anyaga	Nemesacél, rozsdamentes
Védelmi osztály	IP65 (bedugaszolt állapotban)		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9,1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

Anyag	Aceton
Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
Anyag	Fúróolaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Gázolaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Etilalkohol
Vegyszerállóság	Ellenálló

HDC 40D SBU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Anyag	Sebességváltó-olaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Hidraulikaolaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Hűtőközeg
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Mosóbenzin
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Izzadság
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Prémium benzin
Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
Anyag	Víz
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	UV
Vegyszerállóság	Instabil
Anyag	Ózon
Vegyszerállóság	Instabil

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f
Vegyszerállóság	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1894cc9a de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@15c797c1 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5fe118e6 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@766d155f de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@48a3f714 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@61f3185e de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@36821aae de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@285b36cc de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7f177f84 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6dfa9d0 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@20ae84cf de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@51b22b40 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@159d95ad

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E92202

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Product Change Notification	20220214 Technical change to HDC housings 20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

A létrehozás dátuma 2024. május 29. 13:44:57 CEST


A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

HDC 40D SBU 1M32G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

HDC 40D SBU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Fedél



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 16B DODQ 4B0	Verzió
Rendelési szám	1665260000	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190421960	Fedél ház alsórészhez, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard
Qty.	1 Stück	

Fedél, kábelbevezetés felül



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 40D TOBU 1M25G	Verzió
Rendelési szám	1787070000	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248204410	Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkegnyel az alsórészen, magas,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 25

Típus	HDC 40D TOBU 1PG21G	Verzió
Rendelési szám	1656630000	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190409647	Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkegnyel az alsórészen, magas,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 21

HDC 40D SBU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	HDC 40D TOBU 2M25	Verzió
Rendelési szám	1208380000	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65, IP65 (bedugaszolt állapotban), Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkenygel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 25
GTIN (EAN)	4032248100248	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 40D TOBU 1M32G	Verzió
Rendelési szám	1787060000	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkenygel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32
GTIN (EAN)	4032248204304	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 40D TOBU 1PG29G	Verzió
Rendelési szám	1656650000	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkenygel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29
GTIN (EAN)	4008190409661	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 16B TOBU 1PG21G	Verzió
Rendelési szám	1656590000	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkenygel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 21
GTIN (EAN)	4008190409609	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 16B TOBU 1M25G	Verzió
Rendelési szám	1788210000	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkenygel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25
GTIN (EAN)	4032248205745	
Qty.	1 Stück	

Fedél, oldalsó kábelbevezetés



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védeettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 16B TSBU 1M25G	Verzió
Rendelési szám	1788180000	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkenygel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25
GTIN (EAN)	4032248205714	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 40D TSBU 1M40G	Verzió
Rendelési szám	1904800000	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkenygel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 40
GTIN (EAN)	4032248521852	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC 40D TSBU 1PG21G	Verzió
Rendelési szám	1656520000	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkenygel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 21
GTIN (EAN)	4008190409531	
Qty.	1 Stück	

HDC 40D SBU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	HDC 16B TSB 1PG21G	Verzió
Rendelési szám	1656480000	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190409494	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen,
Qty.	1 Stück	Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 21
Típus	HDC 40D TSB 1PG29G	Verzió
Rendelési szám	1656540000	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190409555	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen,
Qty.	1 Stück	magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29
Típus	HDC 40D TSB 1M32G	Verzió
Rendelési szám	1787000000	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248204243	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen,
Qty.	1 Stück	magas, Kábelbevezetések mérete: M 32
Típus	HDC 16B TSB 1M40G	Verzió
Rendelési szám	1809620000	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248284979	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen,
Qty.	1 Stück	Standard, Kábelbevezetések mérete: M 40
Típus	HDC 40D TSB 1M25G	Verzió
Rendelési szám	1787010000	HDC-házak, Méret: 6, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248204250	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen,
Qty.	1 Stück	magas, Kábelbevezetések mérete: M 25