

MOPL K2 N FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A Klippon® K készülékház sorozat rendszertartozékai lehetővé teszi, hogy a ház könnyen hozzáigazítható legyen az összes alkalmazás specifikus igényhez.

- DIN TS 35 és TS15 sínek
- Rögzítőlemezek
- Zsanérok
- Fali tartó

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | Klippon K (aluminium empty enclosure), Rögzítőlemez, Rögzítőlemez, Magasság: 52 mm, Szélesség: 91 mm, Mélység: 3 mm, Anyag: Horganyzott acéllemez, galvanizált, ezüst |
| Rendelési szám | 1905270000 |
| Típus | MOPL K2 N FE |
| GTIN (EAN) | 4032248524433 |
| Qty. | 1 Stück |

MOPL K2 N FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|----------------------------|-------|-----------------------------|------------|
| Mélység | 3 mm | Mélység (coll) | 0,118 inch |
| Magasság | 52 mm | Magasság (coll) | 2,047 inch |
| Szélesség | 91 mm | Szélesség (coll) | 3,583 inch |
| Rögzítési méret - magasság | 26 mm | Rögzítési méret - szélesség | 82 mm |
| Nettó tömeg | 46 g | | |

Tartozékok általános információi

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-------|
| Anyag | Horganyzott acéllemez | Anyagvastagság | 2 mm |
| Felületi minőség | galvanizált | Rögzítési méret - magasság | 26 mm |
| Rögzítési méret - szélesség | 82 mm | | |

Általános információ

| | | | |
|------------------|-----------------------|----------------|------|
| Anyag | Horganyzott acéllemez | Anyagvastagság | 2 mm |
| Felületi minőség | galvanizált | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000213 | ETIM 7.0 | EC000213 |
| ETIM 8.0 | EC000213 | ETIM 9.0 | EC000213 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-39 | ECLASS 9,1 | 27-18-92-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-39 | ECLASS 11.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-06-39 | ECLASS 13.0 | 27-40-06-39 |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|-------------|--|
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | |

MOPL K2 N FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

TS15



A Klippon® K készülékház sorozat rendszertartozékai lehetővé teszi, hogy a ház könnyen hozzáigazítható legyen az összes alkalmazás specifikus igényhez.

- DIN TS 35 és TS15 sínek
- Rögzítőlemezek
- Zsanérok
- Fali tartó

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | TS15X5 ST K2 | Változat |
| Rendelési szám | 6000003884 | Sín, TS 15, Szélesség: 90 mm, foglalat nélkül, Acél, galvanizált |
| GTIN (EAN) | 4050118652505 | ónbevonat, passzívált |
| Qty. | 20 Stück | |