

## VT SF 5/12 MC SDR V0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A SlimFix vezeték- és kábeljelölő, helytakarékos kialakítással. A jelölőket a vezeték beszerelése után is fel lehet helyezni. Halogénmentes anyagból készülnek és a V0/V2 éghetőségi osztálynak felelnek meg. A SlimFix elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Az SF eszköz egyszerű szerelést tesz lehetővé, még nagyon kis jelölők esetén is.

**Előnyök:**

- Halogénmentes anyag
- V0/V2 éghetőségi osztály
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési stb. alkalmazásokban
- Ha a vezeték-keresztmetszet 16,0 mm<sup>2</sup>-nél nagyobb, akkor kábelkötegelővel kell rögzíteni.
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Általános rendelési adatok**

Változat	SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 4.7 - 7.4 mm, 12 x 7.4 mm, Vevőspecifikus
Rendelési szám	<a href="#">1906320000</a>
Típus	VT SF 5/12 MC SDR V0
GTIN (EAN)	4032248528738
Qty.	32 Stück
Alternatív termék	<a href="#">1919660000</a>
kompatibilis nyomtató	<a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a>

## VT SF 5/12 MC SDR V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	8 mm	Mélység (coll)	0,315 inch
Magasság	12 mm	Magasság (coll)	0,472 inch
Szélesség	7,4 mm	Szélesség (coll)	0,291 inch
Nettó tömeg	0,5 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-50...120 °C
------------------------------	--------------

## Általános adatok

Anyag	Poliamid 66
Címkemező mérete	12 x 7.4 mm
Halogén	Nem
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája MultiCard
Jelölők száma kombinációként	1 MultiCard = Vezeték és kábeljelölők
Nyomatott karakterek	A megrendelő igényei szerint (kérjük, küldje el az M-Print PRO fájlt)
Nyomatás módja	MC Laser
Nyomatás színe	fekete
Nyomatás tájolása	vízszintes
Nyomatás típusa	Vevőspecifikus
Szélesség	7,4 mm
Szín	Vevőspecifikus
Tanácsadó címke	A megrendelő igényei szerinti szín (kérjük, küldje el az M-Print PRO fájlt)
UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-50...120 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	120 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-50 °C

## Vezeték és kábeljelölők

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	6 - 10 mm <sup>2</sup>	Halogén	Nem
Vezeték külső átm.	4.7 - 7.4 mm	Vezeték külső átmérő, max.	7,4 mm
Vezeték külső átmérő, min.	4,7 mm	Vezeték-keresztmetszet, max.	10 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet, min.	6 mm <sup>2</sup>		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9,1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	/
RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## VT SF 5/12 MC SDR V0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Műszaki adatok

### Letöltések

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)