

THM WO 51/36 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A THM WriteOn kábeljelölőket vezetők és kábelek jelölésére lehet használni 36 mm átmérőig. Az átlátszó ragasztószalag rögzíti és védi a nyomtatást a jelölő felületén.

- Jelölés védelme szennyeződés és ledörzsölődés ellen átlátszó ragasztószalagba csomagolással.
- Egyszerű és gyors nyomtatás a kiváló minőségű THM Plus S hőnyomtatóval

Általános rendelési adatok

| | |
|-----------------------|---|
| Változat | THM, Vezeték és kábeljelölők, 4 - 7.6 mm, 50.8 x 36 mm, fehér |
| Rendelési szám | 1934190000 |
| Típus | THM WO 51/36 WS |
| GTIN (EAN) | 4032248590322 |
| Qty. | 1 Stück |
| kompatibilis nyomtató | 2599430000 2599440000 |

THM WO 51/36 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|----------|------------------|------------|
| Mélység | 0,025 mm | Mélység (coll) | 0,001 inch |
| Magasság | 50,8 mm | Magasság (coll) | 2 inch |
| Szélesség | 36 mm | Szélesség (coll) | 1,417 inch |
| Nettó tömeg | 0,334 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|------------------------------|--------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...150 °C |
|------------------------------|--------------|

Általános adatok

| | |
|---|---|
| Anyag | Poliészter fólia |
| Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 9 |
| Címkemező mérete | 12.7 x 50.8 mm |
| Halogén | Nem |
| Jelölők száma kombinációként | 1 Etikett-tekercs = Vezeték és kábeljelölők |
| Jelölők száma kombinációként | Tápellátás formája Etikett-tekercs |
| Nyomtatás típusa | üres |
| Ragasztóanyag | Poliakrilát ragasztó |
| Szám tekercsenként | 1 000 |
| Szélesség | 36 mm |
| Szín | fehér |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
| UL 969 tanúsítvány | Igen |
| Változat | Öntapadós |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...150 °C |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 150 °C |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C |

Vezeték és kábeljelölők

| | | | |
|---|----------------------------|------------------------------|---------------------|
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 0.75 - 400 mm ² | Halogén | Nem |
| Szövegmező magassága | 12,7 mm | Szövegmező szélessége | 50,8 mm |
| Vezeték külső átm. | 4 - 7.6 mm | Vezeték külső átmérő, max. | 7,6 mm |
| Vezeték külső átmérő, min. | 4 mm | Vezeték-keresztmetszet, max. | 400 mm ² |
| Vezeték-keresztmetszet, min. | 0,75 mm ² | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 9,1 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

Termékek környezetvédelmi megfelelése


| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Műszaki adatok**Letöltések**

| | |
|------------------|--|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Tervezési adatok | Zuken E3.S |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |



THM WO 51/36 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------------|
| Típus | RIBBON MM 110/360 SW | Változat |
| Rendelési szám | 4005070000 | Festékszalag |
| GTIN (EAN) | 4050118390049 | |
| Qty. | 1 Stück | |