

**IE-PH-V05M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



HDC dugaszolható csatlakozó az IEC 61076-3-106 5. változat szerint, fém, üres ház

**Általános rendelési adatok**

Változat	Üres ház, Dugóház, 5. változat IEC 61076-3-106 szerint, IP67
Rendelési szám	<a href="#">1962540000</a>
Típus	IE-PH-V05M
GTIN (EAN)	4032248644674
Qty.	10 Stück

## IE-PH-V05M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	78 mm	Mélység (coll)	3,071 inch
Magasság	26,7 mm	Magasság (coll)	1,051 inch
Szélesség	26,7 mm	Szélesség (coll)	1,051 inch
Nettó tömeg	77,5 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
-------------------	----------------

## Általános adatok

Dugaszolási ciklusok	750	Ház fő anyaga	alumínium présöntvény
Szín	Egyéb	Védelmi osztály	IP67

## Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-106 Var. 5	Tanúsítvány száma (cULus)	E316369
----------------------	------------------------	---------------------------	---------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9,1	27-18-27-02
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-27-02	ECLASS 13.0	27-19-01-04

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E316369

**Műszaki adatok****Letöltések**


Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">GOST Approval</a> <a href="#">DUXR.E316369</a>
Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
User Documentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Designation key / Type key</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	<a href="#">MB FREECONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

**IE-PH-V05M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok****Méretrajz**

## IE-PH-V05M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## RJ45



RJ45 betétek 1 / 4 / 5 / 14, HDC ver. dugaszolható csatlakozókhoz és IE-OM...; IE-OP...; IE-CC... csatlakozódobozokhoz

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-PI-RJ45-FH	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1962730000</a>	Dugóbetét RJ45 IDC, Csatlakozóbetét RJ45, szerszám nélkül
GTIN (EAN)	4032248654017	működtethető, TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Qty.	10 Stück	
Típus	IE-PI-RJ45-TH	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1962720000</a>	Dugóbetét RJ45 IDC, Csatlakozóbetét RJ45 krimp
GTIN (EAN)	4032248644834	
Qty.	10 Stück	

## porvédő sapkák



Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-PP-V05M	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1968920000</a>	Aljzatház-védőkupak
GTIN (EAN)	4032248692668	
Qty.	1 Stück	

## IE-PH-V05M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres házak



HDC dugaszolható csatlakozó az IEC 61076-3-106 5. változat szerint, fém, üres ház

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-PH-AD-V05M-RJ45	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1993540000</a>	Tartalék betéttartó, 5. változat IEC 61076-3-106 szerint
GTIN (EAN)	4050118378610	
Qty.	1 Stück	