

## IE-PH-V01M-BP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Bajonett dugaszolható csatlakozó az IEC 61076-3-106 1. változat szerint (Ethernet/IP), fém, üres ház

## Általános rendelési adatok

Verzió	Üres ház, Csatlakozódugó-ház vezetéktörés elleni védelem, 1. változat IEC 61076-3-106 szerint, IP67
Rendelési szám	<a href="#">1962560000</a>
Típus	IE-PH-V01M-BP
GTIN (EAN)	4032248644698
Qty.	10 Stück

## IE-PH-V01M-BP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	126 mm	Mélység (coll)	4,961 inch
Magasság	30 mm	Magasság (coll)	1,181 inch
Szélesség	30 mm	Szélesség (coll)	1,181 inch
Nettó tömeg	128,24 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
-------------------	----------------

## Általános adatok

Dugaszolási ciklusok	750	Ház fő anyaga	Cink présöntvény
Szín	Egyéb	Védelmi osztály	IP67

## Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-106 Var. 1
----------------------	------------------------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9,1	27-18-27-02
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-27-02	ECLASS 13.0	27-19-01-04

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések


Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">GOST Approval</a> <a href="#">DUXR.E316369</a>
Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
User Documentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Designation key / Type key</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	<a href="#">MB FREECONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

**IE-PH-V01M-BP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok****Méretrajz**

## IE-PH-V01M-BP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## LWL-SC

FO SC betétek a dugaszolható csatlakozókhoz, 1 / 4 / 14 változat



## Általános rendelési adatok

Típus	IE-PI-2SC-MM	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1962750000</a>	SC-betét, Csatlakozóbetét 2 SC, multimódusú
GTIN (EAN)	4032248644841	
Qty.	10 Stück	
Típus	IE-PI-2SC-POF	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1962770000</a>	SC-betét, Csatlakozóbetét 2 SC, multimódusú
GTIN (EAN)	4032248644858	
Qty.	10 Stück	
Típus	IE-PI-SCRJ-SM	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1067390000</a>	SC-betét, SCRJ csatlakozódugó, egymódusú
GTIN (EAN)	4032248820863	
Qty.	10 Stück	
Típus	IE-PI-2SC-SM	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1962760000</a>	SC-betét, Csatlakozóbetét 2 SC, egymódusú
GTIN (EAN)	4032248654000	
Qty.	10 Stück	
Típus	IE-PI-SCRJ-POF	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1067410000</a>	SC-betét, Csatlakozódugó SCRJ, POF
GTIN (EAN)	4032248820870	
Qty.	10 Stück	

## RJ45

RJ45 betétek 1 / 4 / 5 / 14, HDC ver. dugaszolható csatlakozókhoz és IE-OM...; IE-OP...; IE-CC... csatlakozódobozokhoz



## Általános rendelési adatok

Típus	IE-PI-RJ45-TH	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1962720000</a>	Dugóbetét RJ45 IDC, Csatlakozóbetét RJ45 krimp
GTIN (EAN)	4032248644834	
Qty.	10 Stück	

## IE-PH-V01M-BP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	IE-PI-RJ45-FH	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1962730000</a>	Dugóbetét RJ45 IDC, Csatlakozóbetét RJ45, szerszám nélkül
GTIN (EAN)	4032248654017	működtethető, TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Qty.	10 Stück	

## LWL-LC

FO LC betétek a dugaszolható csatlakozókhoz, 1 / 4 / 14 változat



## Általános rendelési adatok

Típus	IE-PI-2LC-MM	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1962780000</a>	LC-betét, Csatlakozóbetét 2 LC, multimódusú
GTIN (EAN)	4032248644865	
Qty.	10 Stück	
Típus	IE-PI-2LC-SM	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1962790000</a>	LC-betét, Csatlakozóbetét 2 LC, egymódusú
GTIN (EAN)	4032248644872	
Qty.	10 Stück	

## Hibrid

Hibrid, 10 pólusú. Betétek 14-es változatú dugaszolható csatlakozókhoz



## Általános rendelési adatok

Típus	IE-PI-HYB-10P	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1068990000</a>	Betét, csatlakozódugó-betéthez, Hibrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
Qty.	1 Stück	
Típus	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1096180000</a>	Krimpelhető érintkező, csatlakozódugó-betéthez, Hibrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
Qty.	300 Stück	

## IE-PH-V01M-BP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## porvédő sapkák



Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-PP-V01P	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1965690000</a>	Plug housing protective cap
GTIN (EAN)	4032248653911	
Qty.	10 Stück	

## Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

Típus	ESG 9/11 K MC NE WS	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Készülékjelölők x 11 mm, PA 66, Szín: fehér, Öntapadós
GTIN (EAN)	4032248402731	
Qty.	200 Stück	