

IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC
61076-3-106 4. (IEC24702) változat szerint, műanyag,
RJ45-ös betéttel

Általános rendelési adatok

Változat	RJ45 krimpelhető csatlakozó dugó, 4. változat , vezetéktörés elleni védelem, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
Rendelési szám	1963190000
Típus	IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP
GTIN (EAN)	4032248651672
Qty.	1 Stück

IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 2,7 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C...70 °C

Általános adatok

1. csatlakozás	RJ45	2. csatlakozás	Krimp
Árucikk leírása	4. változat, vezetéktörés elleni védelem	Ház fő anyaga	PA UL 94 V0
Szigetelés keresztmetszete, min.	0,85 mm	Szigetelés keresztmetszete, max.	1,05 mm
Kategória	Cat.6A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	Érintkező felület	Arany a nikkel felett
Csatlakozási átmérő, tömör	0.36...0.51 mm	Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, tömör (AWG)	AWG 26/1...AWG 24/1
Csatlakozási átmérő, flexibilis	0.46...0.61 mm	Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, flexibilis (AWG)	AWG 27/7...AWG 24/7
MICE besorolás, M	M ₃	MICE besorolás, I	I ₃
MICE besorolás, C	C ₁	MICE besorolás, E	E ₃
Köpenyátmérő, min.	5 mm	Köpenyátmérő, max.	10 mm
Árnyékolás	360 fokos körkörös ház	Védelmi osztály	IP67
Dugaszolási ciklusok	750		

Villamos tulajdonságok

Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás ≥ 1500 V AC/DC

Átütési szilárdság, érintkező / érintkező ≥ 1000 V AC/DC

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-51	Tanúsítvány száma (cULus)	E316369
----------------------	---	---------------------------	---------

Besorolások

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9,1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E316369

Műszaki adatok**Letöltések**

Approval/Certificate/Document of Conformity	GOST Approval ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 4 connector channel DUXR.E316369
Engineering Data	CAD data – STEP
Product Change Notification	20210412 Technical change for cap nut V1 and V4 20210412 Technische Änderung zu Hutmutter V1 und V4
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Manual
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Szerelési kivágás



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ESG 9/11 K MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1857440000	ESG, Készülékjelölők x 11 mm, PA 66, Szín: fehér, Öntapadós
GTIN (EAN)	4032248402731	
Qty.	200 Stück	

porvédő sapkák



Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PP-V04P	Változat
Rendelési szám	1963890000	Plug housing protective cap
GTIN (EAN)	4032248646319	
Qty.	10 Stück	