

IE-PS-V04P-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull dugaszolható csatlakozó az IEC 61076-3-106 4.
(IEC24702) változat szerint, műanyag, SC betéttel

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | FO-csatlakozó, 4. változat, SC-RJ POF, IP67 |
| Rendelési szám | 1963380000 |
| Típus | IE-PS-V04P-2SC-POF |
| GTIN (EAN) | 4032248651856 |
| Qty. | 10 Stück |

IE-PS-V04P-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység | 81,3 mm | Mélység (coll) | 3,201 inch |
| Magasság | 20,1 mm | Magasság (coll) | 0,791 inch |
| Szélesség | 20,2 mm | Szélesség (coll) | 0,795 inch |
| Nettó tömeg | 33,9 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|-------------------|----------------|
| Üzemi hőmérséklet | -40 °C...70 °C |
|-------------------|----------------|

Általános adatok

| | | | |
|--------------------------------------|---|----------------------|--|
| 1. csatlakozás | SCRJ | 2. csatlakozás | Rapid connection system: crimping, cutting |
| Beillesztési veszteség | 0,5 dB egymódusú, 0,4 dB többmódusú, ≤ 1,0 dB POF | Dugaszolási ciklusok | 500 |
| Elemi szál típusa | POF | Ház anyaga, betét | PA, Cink présöntvény |
| Ház fő anyaga | PA UL 94 V0 | Köpenyátmérő, max. | 10 mm |
| Köpenyátmérő, min. | 5 mm | Szín | Egyéb |
| Visszatérési veszteség (csillapítás) | 40 dB egymódusú ; 30 dB multimódusú | Védelmi osztály | IP67 |
| Árucikk leírása | 4. változat, SC-RJ POF | | |

Általános szabványok

| | |
|----------------------|---|
| Csatlakozó, standard | IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 61754-24 |
|----------------------|---|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001122 | ETIM 7.0 | EC001122 |
| ETIM 8.0 | EC001122 | ETIM 9.0 | EC001122 |
| ECLASS 9.0 | 19-17-01-22 | ECLASS 9,1 | 19-17-01-22 |
| ECLASS 10.0 | 19-17-01-22 | ECLASS 11.0 | 19-17-01-22 |
| ECLASS 12.0 | 19-17-01-22 | ECLASS 13.0 | 19-17-01-22 |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55 |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|---|--|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | GOST Approval |
| Product Change Notification | 20210412 Technical change for cap nut V1 and V4 20210412 Technische Änderung zu Hutmutter V1 und V4 |
| User Documentation | MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN |

A létrehozás dátuma 2024. június 3. 13:26:37 CEST


A katalógus állapota 01.06.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

IE-PS-V04P-2SC-POF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Méretrajz**

IE-PS-V04P-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

LWL-SC



FO SC betétek a dugaszolható csatlakozókhoz, 1 / 4 / 14 változat

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | IE-SCRJ-IP67-POF-100 | Változat |
| Rendelési szám | 1278430000 | FO-csatlakozó, Pót-krimphüvely, IP67 házzal |
| GTIN (EAN) | 4050118069136 | |
| Qty. | 100 Stück | |

Krimpkészletek



Krimpkészletek

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | TOOL SET IE-POF | Változat |
| Rendelési szám | 1208930000 | Krimpelő szerszám: HTX-IE-POF, Csúspaszoló szerszám: Multi-Stripax IE- |
| GTIN (EAN) | 4032248990283 | POF |
| Qty. | 1 Stück | |

IE-PS-V04P-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ESG 9/11 K MC NE WS | Változat |
| Rendelési szám | 1857440000 | ESG, Készülékjelölők x 11 mm, PA 66, Szín: fehér, Öntapadós |
| GTIN (EAN) | 4032248402731 | |
| Qty. | 200 Stück | |

porvédő sapkák



Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| Típus | IE-PP-V04P | Változat |
| Rendelési szám | 1963890000 | Plug housing protective cap |
| GTIN (EAN) | 4032248646319 | |
| Qty. | 10 Stück | |