

## DGSB IP30 D0 PT6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Az intelligens kábelezési megoldásokkal értékes időt és pénzt takaríthat meg.**

A FieldPower® moduláris rendszer minden kábelezési feladathoz ideális megoldást kínál.

Előre összeszerelt kábelekhez használható összehajtható tömítések

Tömítések M16 és M20 menettel A tömítésbe működtető és jelzőeszközök építhetők be

**Általános rendelési adatok**

Változat	Field Power® tömítőbetét, Üres tömítés, IP30, hozzá tartozó házzal, TPE-U
Rendelési szám	<a href="#">1967600000</a>
Típus	DGSB IP30 D0 PT6
GTIN (EAN)	4032248688746
Qty.	10 Stück

## DGSB IP30 D0 PT6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	3,15 mm	Mélység (coll)	0,124 inch
Magasság	23,51 mm	Magasság (coll)	0,926 inch
Szélesség	35 mm	Szélesség (coll)	1,378 inch
Nettó tömeg	1,6 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...55 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...55 °C
----------------------	----------------	-------------------	----------------

## Általános adatok

Anyag	TPE-U	Szilikon	Nem
Szín	szürke	Kivitel	Üres tömítés
Védelmi osztály	IP30, hozzá tartozó házzal	Felszerelési pozíció, telepítési figyelmeztetés	FieldPower® IP30 tömítési horony

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9,1	27-18-27-90	ECLASS 10.0	27-18-28-15
ECLASS 11.0	27-18-28-15	ECLASS 12.0	27-18-28-15
ECLASS 13.0	27-18-28-15		

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">Manufacturer's Declaration FieldPower® BOX, BOX FUSE and Terminal variants</a>
Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>