

**IE-PP-V05M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Aljzatház-védőkupak
Rendelési szám	<a href="#">1968920000</a>
Típus	IE-PP-V05M
GTIN (EAN)	4032248692668
Qty.	1 Stück

## IE-PP-V05M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	31 mm	Mélység (coll)	1,22 inch
Nettó tömeg	28,842 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70
-------------------	-------------

## Általános adatok

Ház fő anyaga	alumínium présöntvény	Szín	szürke
Védelmi osztály	IP67		

## Általános szabványok

Tanúsítvány száma (cULus)	E316369
---------------------------	---------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002314	ETIM 7.0	EC002314
ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ECLASS 9.0	27-44-02-08	ECLASS 9,1	27-44-02-08
ECLASS 10.0	27-44-02-08	ECLASS 11.0	27-44-02-08
ECLASS 12.0	27-44-02-08	ECLASS 13.0	27-44-02-08

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E316369

## Letöltések

User Documentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>