

HDC FLDG 06B IP68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

Sokféle tartozékot, beleértve a tömítéseket, kínálunk a házak velejáróiként.

A kiváló tömítési hatás miatt a lehető legjobb zárást érheti el házainkkal.

Alapos tesztelés igazolta vissza – A RockStar® vízzáró marad 50 méter mélységig. Ez lehetővé teszi, hogy Ön nagy igénybevételre tervezett csatlakozásokat használjon olyan környezetekben, amelyek előzőleg fix vezetékes telepítést igényeltek.

Általános rendelési adatok

Változat	Tartozékok, Ház tartozékok
Rendelési szám	1987480000
Típus	HDC FLDG 06B IP68
GTIN (EAN)	4050118379242
Qty.	1 Stück

HDC FLDG 06B IP68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	2 g
-------------	-----

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

Verzió

BG	3	Méret	3
Szín (RAL)	RAL 3020	Tömítés	Szilikon

Besorolások

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9,1	27-44-01-92
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	61016_HDC_FLDG_06B_IP68_CUSTOMER_DRAWING
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN