

## ADT 2.5 3C OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



Egyes alkalmazásokban a tesztelés megkönnyítése és a biztonság növelése érdekében célszerű mérőpontot vagy leválasztóelemet is beépíteni az átvezető sorkapcsokba. A mérő-bontó sorkapcsokkal feszültséghiányos állapotban mérheti az elektromos áramköröket. Amíg a leválasztott mérési pontok légrésköz- és kúszóáram-távolságai nincsenek specifikálva, a megadott névleges lökőfeszültség-szilárdság értékét biztosítani kell.

## Általános rendelési adatok

|                |  |
|----------------|--|
| Verzió         | Mérő-bontó sorkapocs, PUSH IN, 2.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 20 A, narancssárga |
| Rendelési szám | <a href="#">1989850000</a>   |
| Típus          | ADT 2.5 3C OR  |
| GTIN (EAN)     | 4050118374384  |
| Qty.           | 50 Stück   |

## ADT 2.5 3C OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|                           |            |                |            |
|---------------------------|------------|----------------|------------|
| Mélység                   | 37,65 mm   | Mélység (coll) | 1,482 inch |
| Mélység DIN sínnel együtt | 38,4 mm    | Magasság       | 84,5 mm    |
| Magasság (coll)           | 3,327 inch | Szélesség      | 5,1 mm     |
| Szélesség (coll)          | 0,201 inch | Nettó tömeg    | 10,879 g   |

## Hőmérsékletek

|                                    |                |                                    |        |
|------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------|
| Tárolási hőmérséklet               | -25 °C...55 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet, min. | -60 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet, max. | 130 °C         |                                    |        |

## PT OKIECEX/ATEX névleges adat

|                                    |                     |                                     |                     |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Tanúsítvány száma (ATEX)           | TUEV16ATEX7939U     | Tanúsítvány száma (IECEX)           | IECEXTUR16.0045U    |
| Max. feszültség (ATEX)             | 400 V               | Áram (ATEX)                         | 18 A                |
| Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) | 2.5 mm <sup>2</sup> | Max. feszültség (IECEX)             | 400 V               |
| Áram (IECEX)                       | 18 A                | Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| EN 60079-7 jelölés                 | Ex ec II C Gc       | 2014/34/EU címke                    | II 3 G D            |

## Anyag adatok

|                         |              |                          |              |
|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Anyag                   | Wemid        | Szín                     | narancssárga |
| A működési elemek színe | narancssárga | UL 94 éghetőségi osztály | V-0          |

## Rendszer specifikációk

|                               |      |                                    |       |
|-------------------------------|------|------------------------------------|-------|
| Véglap szükséges              | Igen | Potenciálok száma                  | 1     |
| Szintek száma                 | 1    | Rögzítési pontok száma szintenként | 3     |
| Potenciálok száma szintenként | 1    | Keresztkötött szintek belül        | Nem   |
| PE-csatlakozás                | Nem  | Sín                                | TS 35 |
| N funkció                     | Nem  | PE működés                         | Nem   |
| PEN funkció                   | Nem  |                                    |       |

## Bontókapcsok

|                          |         |                   |        |
|--------------------------|---------|-------------------|--------|
| Integrált vizsgálóaljzat | Igen    | Keresztösszekötés | nélkül |
| Rés                      | Csuklós |                   |        |

## CSA névleges adatok

|                                    |                 |                                    |        |
|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------|
| B feszültség nagyság (CSA)         | 300 V           | B áram nagyság (CSA)               | 20 A   |
| C feszültség nagyság (CSA)         | 300 V           | C áram nagyság (CSA)               | 20 A   |
| D feszültség nagyság (CSA)         | 600 V           | D áram nagyság (CSA)               | 5 A    |
| Tanúsítvány száma (CSA)            | 200039-70089609 | Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) | 12 AWG |
| Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) | 28 AWG          |                                    |        |

## Kiegészítő műszaki adatok

|                         |                |                     |      |
|-------------------------|----------------|---------------------|------|
| Bepattintható csapokkal | Nem            | Felpattintható      | Nem  |
| Felszerelés típusa      | TS 35          | Nyitott oldala      | jobb |
| Rögzítés típusa         | Felpattintható | Telepítési útmutató | Sín  |

## ADT 2.5 3C OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Névleges adatok

|  |                     |                        |               |
|--|---------------------|------------------------|---------------|
| Névleges keresztmetszet                      | 2,5 mm <sup>2</sup> | Névleges feszültség    | 500 V         |
| Névleges DC feszültség                       | 500 V               | Névleges áram          | 20 A          |
| Áram maximum vezetékknál                     | 20 A                | Szabványok             | IEC 60947-7-1 |
| Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 1,33 mΩ             | Névleges lökfeszültség | 6 kV          |
| Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 0,77 W              | Szennyezés súlyossága  | 3             |
| Túlfeszültség kategória                      | III                 |                        |               |

## Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás

PUSH IN

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

|  |  |             |          |      |
|--|--|-------------|----------|------|
| Csatlakozás típusa   | PUSH IN  |             |          |      |
| Csatlakozás típusa 2   | PUSH IN  |             |          |      |
| Csatlakozási irány   | felső  |             |          |      |
| Csatlakozások száma  | 3  |             |          |      |
| Csupaszolási hossz   | 10 mm  |             |          |      |
| Iker érvéghüvelyek, max.   | 0,75 mm²   |             |          |      |
| Iker-érvéghüvelyek, min.   | 0,5 mm²  |             |          |      |
| Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm²  |             |          |      |
| Kés mérete   | 0,6 x 3,5 mm                                       |             |          |      |
| Mérőeszköz, IEC 60947-1  | A3   |             |          |      |
| Műanyag gallér nélküli érvéghüvely csőhossza DIN 46228/1   | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete                 | névleges    | 0,25 mm² |      |
|  | Tube length  | névleges    | 5 mm     |      |
|  | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete                 | min.        | 0,5 mm²  |      |
|  |  | max.        | 1 mm²    |      |
|  | Tube length  | max.        | 10 mm    |      |
|  |  | min.        | 6 mm     |      |
|  | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete                 | min.        | 1,5 mm²  |      |
|  |  | max.        | 4 mm²    |      |
|  | Tube length  | max.        | 12 mm    |      |
|  |  | min.        | 7 mm     |      |
|  | Műanyag galléros érvéghüvely csőhossza DIN 46228/4 | Tube length | max.     | 6 mm |
|  |  |             | min.     | 8 mm |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete   |  | min.        | 0,34 mm² |      |
|  |  | max.        | 0,14 mm² |      |
| Tube length  |  | max.        | 6 mm     |      |
|  |  | min.        | 12 mm    |      |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete   |  | min.        | 1 mm²    |      |
|  |  | max.        | 0,5 mm²  |      |
| Tube length  |  | max.        | 8 mm     |      |
|  |  | min.        | 12 mm    |      |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete   |  | min.        | 2,5 mm²  |      |
|  |  | max.        | 1,5 mm²  |      |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.  | 4 mm²  |             |          |      |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.  | 0,14 mm²   |             |          |      |

A létrehozás dátuma 2024. május 23. 15:21:25 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## ADT 2.5 3C OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

|  |                                    |      |                      |
|--|------------------------------------|------|----------------------|
| Tube length for twin wire-end ferrule  | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min. | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
|  |                                    | max. | 0,75 mm <sup>2</sup> |
|  | Tube length                        | max. | 12 mm                |
|  |                                    | min. | 8 mm                 |
| Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.                         | 0,5 mm <sup>2</sup>                |      |                      |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.  | AWG 12                             |      |                      |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.  | AWG 28                             |      |                      |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.  | 4 mm <sup>2</sup>                  |      |                      |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.  | 0,5 mm <sup>2</sup>                |      |                      |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.                        | 4 mm <sup>2</sup>                  |      |                      |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 2,5 mm <sup>2</sup>                |      |                      |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.  | 4 mm <sup>2</sup>                  |      |                      |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.  | 0,5 mm <sup>2</sup>                |      |                      |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás  | 2,5 mm <sup>2</sup>                |      |                      |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás  | 0,5 mm <sup>2</sup>                |      |                      |

## UL névleges adatok

|   |        |  |        |
|---|--------|--|--------|
| B feszültség nagyság (cURus)                  | 300 V  | B áram nagyság (cURus)                         | 20 A   |
| C feszültség nagyság (cURus)                  | 300 V  | C áram nagyság (cURus)                         | 20 A   |
| D feszültség nagyság (cURus)                  | 600 V  | D áram nagyság (cURus)                         | 5 A    |
| Tanúsítvány száma (cURus)                     | E60693 | Vezetékméret, gyári vezetékezés, max. (cURus)  | 12 AWG |
| Vezetékméret, gyári vezetékezés, min. (cURus) | 28 AWG | Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. (cURus) | 28 AWG |
| Vezetékméret, terepi vezetékezés max. (cURus) | 12 AWG |  |        |

## Általános

|   |               |   |        |
|---|---------------|---|--------|
| Szabványok                                    | IEC 60947-7-1 | Sín   | TS 35  |
| Telepítési útmutató                           | Sín           | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 12 |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 28        |   |        |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000902    | ETIM 7.0    | EC000902    |
| ETIM 8.0    | EC000902    | ETIM 9.0    | EC000902    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-26 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-26 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-26 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-26 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-26 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-09 |

## ADT 2.5 3C OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| ROHS                        | Megfelel    |
| UL File Number Search       | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus)   | E60693      |
| Tanúsítvány száma (cURusEX) | E184763     |

## Letöltések


|   |   |
|---|---|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | <a href="#">Attestatin of Conformity</a><br><a href="#">ATEX certificate</a><br><a href="#">IECEX Certificate</a><br><a href="#">CB Test Certificate</a><br><a href="#">DNVGL certificate</a><br><a href="#">CB Certificate</a><br><a href="#">CCC Ex Certificate</a><br><a href="#">CE Declaration of Conformity</a><br><a href="#">UKCA declaration of conformity</a><br><a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a> |
| Engineering Data                            | <a href="#">CAD data – STEP</a>   |
| Tervezési adatok                            | <a href="#">Zuken E3.S</a>  |
| Tender specification                        | <a href="#">Klippon® Connect 1989850000 DE</a><br><a href="#">Klippon® Connect 1989850000 EN</a>  |
| User Documentation                          | <a href="#">NTI ADT 2.5 3C.pdf</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a><br><a href="#">User Manual ADT</a>  |
| Katalógusok                                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>  |

**ADT 2.5 3C OR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**

## ADT 2.5 3C OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | BZT 1 ZA WS 10/5           | Verzió                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1805520000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270248              |                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                         |
| Típus          | BZT 1 WS 10/5              | Verzió                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1805490000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270231              |                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                         |

## Digitális multiméterek



Multiméterekkel sokféle változó mérhető. Alap kivételben mindegyik műszer képes feszültség és ellenállás mérésére, valamint szakadás- és dióda vizsgálatra. Az egyes multiméterek extra mérési funkcióival emellett olyan paramétereik is mérhetők, mint az áram, a frekvencia, a kapacitás és a hőmérséklet. A digitális multimétereken átlátható kijelző található, amiről egyszerűen és közvetlenül leolvashatók az adatok. Ezekkel a műszerekkel a mérési tartományok helytelen átváltásából vagy a kijelző hibás leolvasásából eredő tévedések teljesen kiküszöbölhetők.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |            |
|----------------|----------------------------|------------|
| Típus          | ZUB MULTIMETER             | Verzió     |
| Rendelési szám | <a href="#">6205270000</a> | Multiméter |
| GTIN (EAN)     | 4032248723522              |            |
| Qty.           | 1 Stück                    |            |

## ADT 2.5 3C OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## DEK 5/5



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/5 MM WS              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1007110000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118391862              |   |
| Qty.           | 800 Stück                  |   |

## A sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocs sínre és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | AEB 35 SC/1                | Verzió            |
| Rendelési szám | <a href="#">1991920000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118376722              |                   |
| Qty.           | 50 Stück                   |                   |
| Típus          | AEB 35 SCL/1 VO BK         | Verzió            |
| Rendelési szám | <a href="#">1661300000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118702187              |                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |                   |
| Típus          | AEB 35 SCL/1 VO GY         | Verzió            |
| Rendelési szám | <a href="#">1661290000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118702170              |                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |                   |



## ADT 2.5 3C OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | AEB 35 SC/1 BK             | Verzió            |
| Rendelési szám | <a href="#">6475310000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118487114              |                   |
| Qty.           | 50 Stück                   |                   |
| Típus          | AEB 35 SCL/1 VO            | Verzió            |
| Rendelési szám | <a href="#">6661280000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118702163              |                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |                   |

## Egyedi felirat



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | WS 10/5 MC M SDR           | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1792010000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4032248223879              | Allen-Bradley, Vevőspecifikus                                      |
| Qty.           | 144 Stück                  |  |
| Típus          | WS 10/5 PLUS MC SDR        | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1046320000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4032248782024              | Allen-Bradley, Vevőspecifikus                                      |
| Qty.           | 120 Stück                  |  |
| Típus          | WS 10/5 MC SDR             | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1635010000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4008190456634              | Allen-Bradley, Vevőspecifikus                                      |
| Qty.           | 144 Stück                  |  |
| Típus          | WS 10/5 M PLUS MC SDR      | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6007770000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4050118393279              | Allen-Bradley, Vevőspecifikus                                      |
| Qty.           | 120 Stück                  |  |

## ADT 2.5 3C OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Egyedi felirat



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | WS 8/5 PLUS MC SDR         | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1038790000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4032248768066              | Allen-Bradley, Vevőspecifikus                                     |
| Qty.           | 120 Stück                  |   |
| Típus          | WS 8/5 MC SDR              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1640750000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4008190456627              | Allen-Bradley, Vevőspecifikus                                     |
| Qty.           | 144 Stück                  |   |

## Leválasztó dugaszok



Az integrált leválasztókkal ellátott sorkapcsokkal ellentétben a mi leválasztó dugóink teljesen levehetőek vagy eltávolíthatók a sorkapcsokról és adott alkalmazásról, és a szabványos leválasztók rugalmas alternatíváját kínálják.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | TNST OR                    | Verzió                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">8463540000</a> | Bontódugasz (kapocs), Wemid, narancssárga |
| GTIN (EAN)     | 4050118478211              |   |
| Qty.           | 50 Stück                   |   |

## ADT 2.5 3C OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/5 S MC NE WS         | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1341620000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4050118145793              | Weidmueller, fehér  |
| Qty.           | 400 Stück                  |   |
| Típus          | DEK 5/5 MC NE BR           | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1249870000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4050118051865              | Weidmueller, barna  |
| Qty.           | 1 000 Stück                |   |
| Típus          | DEK 5/5 MC NE GN           | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1609801688</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190397142              | Weidmueller, zöld   |
| Qty.           | 1 000 Stück                |   |
| Típus          | DEK 5/5 MC NE SW           | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1457550000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4050118263817              | Weidmueller, fekete                                       |
| Qty.           | 1 000 Stück                |   |
| Típus          | DEK 5/5 MC NE WS           | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190397111              | Weidmueller, fehér  |
| Qty.           | 1 000 Stück                |   |
| Típus          | DEK 5/5 MC NE OR           | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1238340000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4050118062632              | Weidmueller, narancssárga                                 |
| Qty.           | 1 000 Stück                |   |
| Típus          | DEK 5/5 MC NE RT           | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1609801686</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190397128              | Weidmueller, piros  |
| Qty.           | 1 000 Stück                |   |

## ADT 2.5 3C OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/5 MC NE BL           | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1609801693</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190397166              | Weidmueller, kék  |
| Qty.           | 1 000 Stück                |   |
| Típus          | DEK 5/5 MC NE GR           | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1609801691</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190397159              | Weidmueller, szürke                                       |
| Qty.           | 1 000 Stück                |   |
| Típus          | DEK 5/5 MC NE GE           | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1609801687</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190397135              | Weidmueller, sárga  |
| Qty.           | 1 000 Stück                |   |
| Típus          | DEK 5/5 MC NE VI           | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1249860000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4050118042764              | Weidmueller, ibolyaszín                                   |
| Qty.           | 1 000 Stück                |   |

## A sorozat



Villámmal ellátott figyelmeztetések növelik az emberek és gépek biztonságát. Ezeket akkor használják, amikor a külső feszültséget jelezni kell az alkalmazás során.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | AAM 2.5 YE FLASH           | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1635550000</a> | Sorkapocs jelölő, 8 x 5.1 mm, Osztás, mm (P): 5.00 sárga |
| GTIN (EAN)     | 4050118674095              |  |
| Qty.           | 40 Stück                   |  |

## ADT 2.5 3C OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## WS 8/5



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | WS 8/5 MM WS               | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">4007150000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118392029              |  |
| Qty.           | 800 Stück                  |  |

## Kapcsolózá



## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                    |
|----------------|----------------------------|------------------------------------|
| Típus          | DTLE 2.5/4                 | Verzió                             |
| Rendelési szám | <a href="#">4910530000</a> | Rögzítőelem (kapocs), Wemid, piros |
| GTIN (EAN)     | 4099986519466              |                                    |
| Qty.           | 25 Stück                   |                                    |

## ADT 2.5 3C OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## A sorozat



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez kötött állapotban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ATPG 1.5-10 L              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1991890000</a> | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN)     | 4050118376647              |   |
| Qty.           | 50 Stück                   |   |

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ATPG 2.5 MI-R              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1991960000</a> | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN)     | 4050118376685              |   |
| Qty.           | 50 Stück                   |   |

## V0



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egy lépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/5 MC NE V0 WS        | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1388530000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4050118188622              | Weidmueller, fehér  |
| Qty.           | 1 000 Stück                |   |

## ADT 2.5 3C OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Komponensdugók



A komponens dugó egy elektromos komponens beépítéséhez használható egy leválasztó sorkapoccsban. Az elektromos komponens forrasztása után a dugó beépíthető a leválasztó sorkapocsaink leválasztási területébe, és így a leválasztó sorkapocscot integrált elektromos komponenssel ellátott moduláris sorkapoccsá alakítja.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                  |
|----------------|----------------------------|----------------------------------|
| Típus          | BEST                       | Verzió                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1833100000</a> | Tartozékok, Komponens dugó       |
| GTIN (EAN)     | 4032248501014              |                                  |
| Qty.           | 50 Stück                   |                                  |
| Típus          | BEST/DRBR                  | Verzió                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1878570000</a> | Tartozékok, Komponens dugó, 22 A |
| GTIN (EAN)     | 4032248471508              |                                  |
| Qty.           | 50 Stück                   |                                  |
| Típus          | BEST/D                     | Verzió                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1878560000</a> | Tartozékok, Komponens dugó, 1 A  |
| GTIN (EAN)     | 4032248471492              |                                  |
| Qty.           | 50 Stück                   |                                  |

## Lapos csavarhúzó



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, késszürke bevonattal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SDIS SLIM 0.6X3.5X100      | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1749610000</a> | Szerelőszerszám, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, |
| GTIN (EAN)     | 4050118896350              | Kés vastagsága (A): 0.6 mm                                       |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |

## ADT 2.5 3C OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Plus



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/5 PLUS MC NE WS      | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1854490000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248393596              | Weidmueller, fehér  |
| Qty.           | 1 000 Stück                |   |
| Típus          | DEK 5/5 PLUS MC NE GE      | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1907520000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248532100              | Weidmueller, sárga  |
| Qty.           | 1 000 Stück                |   |



## ADT 2.5 3C OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/5 PLUS MC SDR        | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1854500000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248393602              | Weidmueller, Vevőspecifikus                               |
| Qty.           | 200 Stück                  |   |

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/5 MC SDR             | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1609810000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190456597              | Weidmueller, Vevőspecifikus                               |
| Qty.           | 200 Stück                  |   |

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/5 S MC SDR           | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1341590000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4050118146042              | Weidmueller, Vevőspecifikus                               |
| Qty.           | 80 Stück                   |   |

## Biztosítéktartó



A SIHA biztosítótartó gyorsan át tudja változtatni a bontókapcsot biztosítós kapoccsá: egyszerűen távolítsa el a leválasztó kart, és csatlakoztassa a biztosíték egységet.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | SIHA 3/G20/LD 140-250V     | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1921600000</a> | Biztosítótartó átvezető modulós sorkapocshoz, 2.31 mA, dugaszolható |
| GTIN (EAN)     | 4032248322633              |   |
| Qty.           | 25 Stück                   |   |

## ADT 2.5 3C OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | SIHA 3/G20/LD 60-150V      | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">7921590000</a> | Biztosítótartó átvezető modulok sorkapocshoz, 2.31 mA, dugaszolható |
| GTIN (EAN)     | 4032248322626              |   |
| Qty.           | 25 Stück                   |   |
| Típus          | SIHA 3/G20 BL              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1004260000</a> | Biztosítótartó átvezető modulok sorkapocshoz, dugaszolható          |
| GTIN (EAN)     | 4032248709717              |   |
| Qty.           | 25 Stück                   |   |
| Típus          | SIHA 3/G20/LD 35-70V       | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">7921580000</a> | Biztosítótartó átvezető modulok sorkapocshoz, 2.31 mA, dugaszolható |
| GTIN (EAN)     | 4032248322619              |   |
| Qty.           | 25 Stück                   |   |
| Típus          | SIHA 3/G20/LD 10-36V BL    | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1005250000</a> | Biztosítótartó átvezető modulok sorkapocshoz, 2.31 A, dugaszolható  |
| GTIN (EAN)     | 4032248712038              |   |
| Qty.           | 25 Stück                   |   |
| Típus          | SIHA 3/G20/LD 10-36V       | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">7921570000</a> | Biztosítótartó átvezető modulok sorkapocshoz, 2.31 mA, dugaszolható |
| GTIN (EAN)     | 4032248322503              |   |
| Qty.           | 25 Stück                   |   |
| Típus          | SIHA 3/G20                 | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">7921560000</a> | Biztosítótartó átvezető modulok sorkapocshoz, dugaszolható          |
| GTIN (EAN)     | 4032248264643              |   |
| Qty.           | 25 Stück                   |   |
| Típus          | SIHA 3/G20                 | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">7926190000</a> | Biztosítótartó átvezető modulok sorkapocshoz, dugaszolható          |
| GTIN (EAN)     | 4032248264612              |   |
| Qty.           | 1 000 Stück                |   |

## ADT 2.5 3C OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | WS 8/5 MC NE RT            | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1773521686</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4032248141531              | Allen-Bradley, piros  |
| Qty.           | 720 Stück                  |   |
| Típus          | WS 8/5 PLUS MC NE WS       | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1951870000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4032248631605              | Allen-Bradley, fehér  |
| Qty.           | 600 Stück                  |   |
| Típus          | WS 8/5 MC NE WS            | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1640740000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4008190279103              | Allen-Bradley, fehér  |
| Qty.           | 720 Stück                  |   |
| Típus          | WS 8/5 MC NE BL            | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1773521693</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4032248141715              | Allen-Bradley, kék  |
| Qty.           | 720 Stück                  |   |
| Típus          | WS 8/5 MC NE GE            | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1773521687</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4032248141548              | Allen-Bradley, sárga  |
| Qty.           | 720 Stück                  |   |
| Típus          | WS 8/5 MC NE OR            | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1773521690</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4032248143092              | Allen-Bradley, narancssárga                                       |
| Qty.           | 720 Stück                  |   |

## ADT 2.5 3C OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | WS 10/5 MC NE BL           | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1773531693</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4032248141814              | Allen-Bradley, kék   |
| Qty.           | 720 Stück                  |  |
| Típus          | WS 10/5 M PLUS MC NE WS    | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1003770000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4050118424447              | Allen-Bradley, fehér   |
| Qty.           | 600 Stück                  |  |
| Típus          | WS 10/5 MC NE GE           | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1773531687</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4032248141753              | Allen-Bradley, sárga   |
| Qty.           | 720 Stück                  |  |
| Típus          | WS 10/5 MC NE RT           | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1773531686</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4032248141746              | Allen-Bradley, piros   |
| Qty.           | 720 Stück                  |  |
| Típus          | WS 10/5 MC NE WS           | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1635000000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4008190261948              | Allen-Bradley, fehér   |
| Qty.           | 720 Stück                  |  |
| Típus          | WS 10/5 PLUS MC NE WS      | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1046380000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4032248782086              | Allen-Bradley, fehér   |
| Qty.           | 600 Stück                  |  |
| Típus          | WS 10/5 M MC NE WS         | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1792000000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)     | 4032248223862              | Allen-Bradley, fehér   |
| Qty.           | 720 Stück                  |  |

## ADT 2.5 3C OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

2,5 mm<sup>2</sup>2.5  
mm<sup>2</sup>

A dugaszolható keresztösszekötők egyszerű kezelést és gyors telepítést tesznek lehetővé. Ezzel a megoldással sok idő takarítható meg a telepítés során, összehasonlítva a csavaros megoldásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ZQV 2.5N/10 BL             | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1527880000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118448573              | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék                                     |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 2.5N/3 BL              | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1527770000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118448641              | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék                                     |
| Qty.           | 60 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 2.5N/4                 | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1527590000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118448443              | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga                            |
| Qty.           | 60 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 2.5N/7 RD              | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1108810000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118448498              | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros                                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 2.5N/8 BL              | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1527840000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118448597              | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék                                     |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 2.5N/2 BL              | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1527740000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118448658              | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék                                     |
| Qty.           | 60 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 2.5N/20 BL             | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1527890000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118448566              | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék                                     |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 2.5N/3                 | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1527570000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118448450              | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga                            |
| Qty.           | 60 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 2.5N/7                 | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1527640000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118448412              | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga                            |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 2.5N/2 RD              | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1108470000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118448542              | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros                                   |
| Qty.           | 60 Stück                   |  |

A létrehozás dátuma 2024. május 23. 15:21:25 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## ADT 2.5 3C OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ZQV 2.5N/50 RD             | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">109000000</a>  | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118486001              | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros                                    |
| Qty.           | 5 Stück                    |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/9 RD              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">108900000</a>  | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118448474              | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros                                    |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/4 RD              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">108700000</a>  | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118448528              | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros                                    |
| Qty.           | 60 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/5                 | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527620000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118448436              | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga                             |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/7 BL              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527830000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118448603              | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék                                      |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/5 RD              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">108710000</a>  | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118448511              | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros                                    |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/6 BL              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527820000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118448610              | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék                                      |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/5 BL              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527790000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118448627              | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék                                      |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/50 BL             | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527920000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118448559              | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék                                      |
| Qty.           | 5 Stück                    |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/8                 | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527670000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118448405              | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga                             |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/10                | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527690000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118447989              | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga                             |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/8 RD              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">108870000</a>  | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Oszítás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118448481              | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros                                    |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/10 RD             | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">108910000</a>  | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118486018              | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros                                    |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |

A létrehozás dátuma 2024. május 23. 15:21:25 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## ADT 2.5 3C OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ZQV 2.5N/50                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1527730000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118411362              | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga                            |
| Qty.           | 5 Stück                    |  |
| Típus          | ZQV 2.5N/20 RD             | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1527720000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118485899              | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros                                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 2.5N/2                 | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1527540000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118448467              | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga                            |
| Qty.           | 60 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 2.5N/3 RD              | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1527690000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118448535              | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros                                   |
| Qty.           | 60 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 2.5N/6                 | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1527630000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118448429              | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga                            |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 2.5N/6 RD              | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1527720000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118448504              | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros                                   |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 2.5N/9                 | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1527680000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118447996              | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga                            |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 2.5N/20                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1527720000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN)     | 4050118447972              | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga                            |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 2.5N/4 BL              | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1527780000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118448634              | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék                                     |
| Qty.           | 60 Stück                   |  |
| Típus          | ZQV 2.5N/9 BL              | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1527870000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Osztás, mm (P):  |
| GTIN (EAN)     | 4050118448580              | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék                                     |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |

## ADT 2.5 3C OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

2.5 mm<sup>2</sup>

2.5  
mm<sup>2</sup>

A véglapok a végbak előtt lévő utolsó moduláris kapocs nyitott oldalára vannak felszerelve. A véglap használata biztosítja a moduláris kapocs működését és a meghatározott névleges feszültséget. A véglap biztosítja, hogy ne lehessen hozzáérni az áram alatt lévő részekhez, és így a kapocs védelmet biztosítson az ujjak számára.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | AEP DT 2.5 3C              | Verzió            |
| Rendelési szám | <a href="#">1989970000</a> | A-sorozat, Véglap |
| GTIN (EAN)     | 4050118374513              |                   |
| Qty.           | 50 Stück                   |                   |

## A sorozat



A  
Series

Az áramkörök optikai elválasztására vagy a szomszédos keresztösszekötők elektromos szigetelésére elválasztólemez használata. A zárólemezzel ellentétben ennek alakja nagyobb lehet, mint a szomszédos sorkapcsok. Kisebb azonban nem lehet, különben az alkalmazásban szükséges légrések és kúszótávolságok nem tarthatók meg.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                |
|----------------|----------------------------|--------------------------------|
| Típus          | APP 3                      | Verzió                         |
| Rendelési szám | <a href="#">8489100000</a> | A-sorozat, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN)     | 4050118499315              |                                |
| Qty.           | 50 Stück                   |                                |