

A2C 2.5 /DT/FS BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



Egyes alkalmazásokban a tesztelés megkönnyítése és a biztonság növelése érdekében célszerű mérőpontot vagy leválasztóelemet is beépíteni az átvezető sorkapcsokba. A mérő-bontó sorkapcsokkal feszültséghiányos állapotban mérheti az elektromos áramköröket. Amíg a leválasztott mérési pontok légrésköz- és kúszóáram-távolságai nincsenek specifikálva, a megadott névleges lökőfeszültség-szilárdság értékét biztosítani kell.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | Átvezető sorkapocs, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, kék |
| Rendelési szám | 1989910000 |
| Típus | A2C 2.5 /DT/FS BL |
| GTIN (EAN) | 4050118374469 |
| Qty. | 100 Stück |

A2C 2.5 /DT/FS BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|---------------------------|------------|----------------|------------|
| Mélység | 36,5 mm | Mélység (coll) | 1,437 inch |
| Mélység DIN sínnel együtt | 37 mm | Magasság | 77,5 mm |
| Magasság (coll) | 3,051 inch | Szélesség | 5,1 mm |
| Szélesség (coll) | 0,201 inch | Nettó tömeg | 8,389 g |

Hőmérsékletek

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------|
| Tárolási hőmérséklet | -25 °C...55 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -60 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 130 °C | | |

PT OKIECEX/ATEX névleges adat

| | | | |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Tanúsítvány száma (ATEX) | TUEV16ATEX7909U | Tanúsítvány száma (IECEX) | IECEXTUR16.0036U |
| Max. feszültség (ATEX) | 550 V | Áram (ATEX) | 22 A |
| Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) | 2.5 mm ² | Max. feszültség (IECEX) | 550 V |
| Áram (IECEX) | 22 A | Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) | 2.5 mm ² |
| EN 60079-7 jelölés | Ex eb II C Gb | 2014/34/EU címke | II 2 G D |

Anyag adatok

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------------------|-----|
| Anyag | Wemid | Szín | kék |
| A működési elemek színe | narancssárga | UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |

Rendszer specifikációk

| | | | |
|-------------------------------|------|-----------------------------------|-------|
| Véglap szükséges | Igen | Potenciálok száma | 1 |
| Szintek száma | 1 | Rögztési pontok száma szintenként | 2 |
| Potenciálok száma szintenként | 1 | Keresztkötött szintek belül | Nem |
| PE-csatlakozás | Nem | Sín | TS 35 |
| N funkció | Igen | PE működés | Nem |
| PEN funkció | Nem | | |

CSA névleges adatok

| | | | |
|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------|
| B feszültség nagyság (CSA) | 600 V | B áram nagyság (CSA) | 20 A |
| C feszültség nagyság (CSA) | 600 V | C áram nagyság (CSA) | 20 A |
| D feszültség nagyság (CSA) | 600 V | D áram nagyság (CSA) | 5 A |
| Tanúsítvány száma (CSA) | 200039-70089609 | Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) | 12 AWG |
| Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) | 28 AWG | | |

Kiegészítő műszaki adatok

| | | | |
|---|-------|----------------|----------------|
| Bepattintható csapokkal | Nem | Felpattintható | Nem |
| Felszerelés típusa | TS 35 | Nyitott oldala | jobb |
| Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Igen | Rögztés típusa | Felpattintható |
| Telepítési útmutató | Sín | | |

A2C 2.5 /DT/FS BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Névleges adatok

| | | | |
|--|---------------------|------------------------|---------------|
| Névleges keresztmetszet | 2,5 mm ² | Névleges feszültség | 800 V |
| Névleges DC feszültség | 800 V | Névleges áram | 24 A |
| Áram maximum vezetékknál | 24 A | Szabványok | IEC 60947-7-1 |
| Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 1,33 mΩ | Névleges lökfeszültség | 8 kV |
| Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 0,77 W | Szennyezés súlyossága | 3 |
| Túlfeszültség kategória | III | | |

Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás

PUSH IN

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

| | | | |
|--|------------------------------------|----------|----------|
| Csatlakozás típusa | PUSH IN | | |
| Csatlakozási irány | felső | | |
| Csatlakozások száma | 2 | | |
| Csupaszolási hossz | 10 mm | | |
| Iker érvéghüvelyek, max. | 0,75 mm² | | |
| Iker-érvéghüvelyek, min. | 0,5 mm² | | |
| Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm² | | |
| Kés mérete | 0,6 x 3,5 mm | | |
| Mérőeszköz, IEC 60947-1 | A3 | | |
| Műanyag gallér nélküli érvéghüvely csőhossza DIN 46228/1 | Tube length | névleges | 5 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 0,25 mm² |
| | Tube length | max. | 10 mm |
| | | min. | 6 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min. | 0,5 mm² |
| | | max. | 1 mm² |
| | Tube length | max. | 12 mm |
| | | min. | 7 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min. | 1,5 mm² |
| | | max. | 4 mm² |
| Műanyag galléros érvéghüvely csőhossza DIN 46228/4 | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min. | 0,14 mm² |
| | | max. | 0,34 mm² |
| | Tube length | max. | 8 mm |
| | | min. | 6 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min. | 0,5 mm² |
| | | max. | 1 mm² |
| | Tube length | max. | 12 mm |
| | | min. | 6 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min. | 1,5 mm² |
| | | max. | 2,5 mm² |
| | Tube length | max. | 12 mm |
| | | min. | 8 mm |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | 4 mm² | | |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. | 0,14 mm² | | |

A2C 2.5 /DT/FS BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

| | | | |
|--|------------------------------------|------|----------------------|
| Tube length for twin wire-end ferrule | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min. | 0,5 mm ² |
| | | max. | 0,75 mm ² |
| | Tube length | max. | 12 mm |
| | | min. | 8 mm |
| Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm ² | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 12 | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 28 | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. | 4 mm ² | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. | 0,5 mm ² | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. | 4 mm ² | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 2,5 mm ² | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. | 4 mm ² | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm ² | | |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás | 2,5 mm ² | | |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás | 0,5 mm ² | | |

UL névleges adatok

| | | | |
|---|--------|--|--------|
| B feszültség nagyság (cURus) | 600 V | B áram nagyság (cURus) | 20 A |
| C feszültség nagyság (cURus) | 600 V | C áram nagyság (cURus) | 20 A |
| D feszültség nagyság (cURus) | 600 V | D áram nagyság (cURus) | 5 A |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E60693 | Vezetékméret, gyári vezetékezés, max. (cURus) | 12 AWG |
| Vezetékméret, gyári vezetékezés, min. (cURus) | 28 AWG | Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. (cURus) | 28 AWG |
| Vezetékméret, terepi vezetékezés max. (cURus) | 12 AWG | | |

Általános

| | | | |
|---|---------------|---|--------|
| Szabványok | IEC 60947-7-1 | Sín | TS 35 |
| Telepítési útmutató | Sín | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 12 |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 28 | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000897 | ETIM 7.0 | EC000897 |
| ETIM 8.0 | EC000897 | ETIM 9.0 | EC000897 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 9,1 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |

A2C 2.5 /DT/FS BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|-----------------------------|-------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E60693 |
| Tanúsítvány száma (cURusEX) | E184763 |

Letöltések

| | |
|---|---|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | Attestation of Conformity Attestation of Conformity UKCA Ex Attestation of Conformity IECEx Certificate ATEX Certificate CB Test Certificate DNVGL certificate CB Certificate CCC Ex Certificate UKCA Ex Certificate UKCA declaration of conformity Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10 |
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Tervezési adatok | Zuken E3.S |
| Tender specification | Klippon® Connect 1989910000 DE Klippon® Connect 1989910000 EN |
| User Documentation | NTI_A2C 2.5 DT.pdf Usage of terminals in EXi atmospheres StorageConditionsTerminalBlocks NTI ALO16 User Manual AXC 1.5-16 |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | |

A2C 2.5 /DT/FS BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



A2C 2.5 /DT/FS BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/5 MC NE OR | Változat |
| Rendelési szám | 1238340000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118062632 | Weidmueller, narancssárga |
| Qty. | 1 000 Stück | |
| Típus | DEK 5/5 MC NE BL | Változat |
| Rendelési szám | 1609801693 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397166 | Weidmueller, kék |
| Qty. | 1 000 Stück | |
| Típus | DEK 5/5 MC NE WS | Változat |
| Rendelési szám | 1609801044 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111 | Weidmueller, fehér |
| Qty. | 1 000 Stück | |
| Típus | DEK 5/5 MC NE GN | Változat |
| Rendelési szám | 1609801688 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397142 | Weidmueller, zöld |
| Qty. | 1 000 Stück | |
| Típus | DEK 5/5 MC NE BR | Változat |
| Rendelési szám | 1249870000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118051865 | Weidmueller, barna |
| Qty. | 1 000 Stück | |
| Típus | DEK 5/5 MC NE RT | Változat |
| Rendelési szám | 1609801686 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397128 | Weidmueller, piros |
| Qty. | 1 000 Stück | |
| Típus | DEK 5/5 MC NE SW | Változat |
| Rendelési szám | 1457550000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118263817 | Weidmueller, fekete |
| Qty. | 1 000 Stück | |

A2C 2.5 /DT/FS BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/5 S MC NE WS | Változat |
| Rendelési szám | 1341620000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118145793 | Weidmueller, fehér |
| Qty. | 400 Stück | |

Üres



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | WS 8/5 MC NE BL | Változat |
| Rendelési szám | 1773521693 | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248141715 | Weidmueller, Allen-Bradley, kék |
| Qty. | 720 Stück | |
| Típus | WS 8/5 MC NE GE | Változat |
| Rendelési szám | 1773521687 | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248141548 | Weidmueller, Allen-Bradley, sárga |
| Qty. | 720 Stück | |
| Típus | WS 8/5 PLUS MC NE WS | Változat |
| Rendelési szám | 1951870000 | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248631605 | Weidmueller, Allen-Bradley, fehér |
| Qty. | 600 Stück | |
| Típus | WS 8/5 MC NE WS | Változat |
| Rendelési szám | 1640740000 | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190279103 | Weidmueller, Allen-Bradley, fehér |
| Qty. | 720 Stück | |
| Típus | WS 8/5 MC NE OR | Változat |
| Rendelési szám | 1773521690 | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248143092 | Weidmueller, Allen-Bradley, narancssárga |
| Qty. | 720 Stück | |
| Típus | WS 8/5 MC NE RT | Változat |
| Rendelési szám | 1773521686 | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248141531 | Weidmueller, Allen-Bradley, piros |
| Qty. | 720 Stück | |

A2C 2.5 /DT/FS BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

A sorozat



Villámmal ellátott figyelmeztetések növelik az emberek és gépek biztonságát. Ezeket akkor használják, amikor a külső feszültséget jelezni kell az alkalmazás során.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|---------------------------|--|
| Típus | AAM 2.5 YE FLASH | Változat |
| Rendelési szám | 635550000 | Sorkapocs jelölő, 8 x 5.1 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 sárga |
| GTIN (EAN) | 4050118674095 | |
| Qty. | 40 Stück | |

2.5 mm²

A véglapok a végbak előtt lévő utolsó moduláris kapocs nyitott oldalára vannak felszerelve. A véglap használata biztosítja a moduláris kapocs működését és a meghatározott névleges feszültséget. A véglap biztosítja, hogy ne lehessen hozzáérni az áram alatt lévő részekhez, és így a kapocs védelmet biztosítson az ujjak számára.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus | AEP 4C 2.5 OR | Változat |
| Rendelési szám | 6052310000 | A-sorozat, Véglap |
| GTIN (EAN) | 4050118411973 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | AEP 4C 2.5 | Változat |
| Rendelési szám | 1521530000 | A-sorozat, Véglap |
| GTIN (EAN) | 4050118328165 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | AEP 4C 2.5 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1521640000 | A-sorozat, Véglap |
| GTIN (EAN) | 4050118328400 | |
| Qty. | 50 Stück | |

Tartozékok

DEK 5/5



WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/5 MM WS | Változat |
| Rendelési szám | 4007110000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN) | 4050118391862 | |
| Qty. | 800 Stück | |

A2C 2.5 /DT/FS BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

WS 8/5



WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | WS 8/5 MM WS | Változat |
| Rendelési szám | 4007150000 | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN) | 4050118392029 | |
| Qty. | 800 Stück | |

Lapos csavarhúzó



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékeszürke bevonattal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | SDIS SLIM 0.6X3.5X100 | Változat |
| Rendelési szám | 4749610000 | Szerelőszerszám, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118896350 | Kés vastagsága (A): 0.6 mm |
| Qty. | 1 Stück | |

A2C 2.5 /DT/FS BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

2,5 mm²2.5
mm²

A dugaszolható keresztösszekötők egyszerű kezelést és gyors telepítést tesznek lehetővé. Ezzel a megoldással sok idő takarítható meg a telepítés során, összehasonlítva a csavaros megoldásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ZQV 2.5N/7 | Változat |
| Rendelési szám | 1527640000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118448412 | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/9 | Változat |
| Rendelési szám | 1527680000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118447996 | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/2 RD | Változat |
| Rendelési szám | 1108470000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118448542 | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/5 RD | Változat |
| Rendelési szám | 1108710000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118448511 | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/20 | Változat |
| Rendelési szám | 1527720000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118447972 | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/10 RD | Változat |
| Rendelési szám | 1108910000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118486018 | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/50 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1527920000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118448559 | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék |
| Qty. | 5 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/6 | Változat |
| Rendelési szám | 1527630000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118448429 | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/3 | Változat |
| Rendelési szám | 1527570000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118448450 | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/5 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1527790000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118448627 | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |

A létrehozás dátuma 2024. június 6. 9:14:17 CEST

A katalógus állapota 01.06.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

A2C 2.5 /DT/FS BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ZQV 2.5N/50 | Változat |
| Rendelési szám | 1527730000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118411362 | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga |
| Qty. | 5 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/20 RD | Változat |
| Rendelési szám | 108920000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118485899 | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/6 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1527820000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118448610 | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/10 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1527880000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118448573 | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/2 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1527740000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118448658 | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/2 | Változat |
| Rendelési szám | 1527540000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118448467 | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/7 RD | Változat |
| Rendelési szám | 108810000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118448498 | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/20 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1527890000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118448566 | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/3 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1527770000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118448641 | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/50 RD | Változat |
| Rendelési szám | 109000000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118486001 | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros |
| Qty. | 5 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/8 | Változat |
| Rendelési szám | 1527670000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118448405 | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/7 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1527830000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118448603 | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/9 RD | Változat |
| Rendelési szám | 108900000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118448474 | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |

A létrehozás dátuma 2024. június 6. 9:14:17 CEST

A katalógus állapota 01.06.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

A2C 2.5 /DT/FS BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ZQV 2.5N/6 RD | Változat |
| Rendelési szám | 108720000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118448504 | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/4 | Változat |
| Rendelési szám | 1527590000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118448443 | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/10 | Változat |
| Rendelési szám | 1527690000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118447989 | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/8 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1527840000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118448597 | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/8 RD | Változat |
| Rendelési szám | 108870000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118448481 | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/5 | Változat |
| Rendelési szám | 1527620000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118448436 | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/4 RD | Változat |
| Rendelési szám | 108700000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118448528 | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/4 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1527780000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118448634 | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/9 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1527870000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118448580 | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/3 RD | Változat |
| Rendelési szám | 108690000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben |
| GTIN (EAN) | 4050118448535 | (P): 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros |
| Qty. | 60 Stück | |

A2C 2.5 /DT/FS BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Z sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------------------------|
| Típus | ZST | Változat |
| Rendelési szám | 1678680000 | Z-sorozat, Tartozéktartó |
| GTIN (EAN) | 4008190466770 | |
| Qty. | 10 Stück | |

| | | |
|----------------|----------------------------|---------------------------|
| Típus | ZST 1 | Változat |
| Rendelési szám | 1269070000 | Tartozékok, Tartozéktartó |
| GTIN (EAN) | 4050118094091 | |
| Qty. | 25 Stück | |

Egyedi felirat



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | WS 8/5 MC SDR | Változat |
| Rendelési szám | 1640750000 | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456627 | Weidmueller, Allen-Bradley, Vevőspecifikus |
| Qty. | 144 Stück | |

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | WS 8/5 PLUS MC SDR | Változat |
| Rendelési szám | 1038790000 | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248768066 | Weidmueller, Allen-Bradley, Vevőspecifikus |
| Qty. | 120 Stück | |

A2C 2.5 /DT/FS BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

A sorozat



Az áramkörök optikai elválasztására vagy a szomszédos keresztösszekötők elektromos szigetelésére elválasztólemez használata. A zárólemezzel ellentétben ennek alakja nagyobb lehet, mint a szomszédos sorkapcsok. Kisebb azonban nem lehet, különben az alkalmazásban szükséges légrések és kúszótávolságok nem tarthatók meg.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|---------------------------|--------------------------------|
| Típus | APP 2 | Változat |
| Rendelési szám | 489090000 | A-sorozat, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN) | 4050118499308 | |
| Qty. | 50 Stück | |

Plus



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/5 PLUS MC NE GE | Változat |
| Rendelési szám | 1907520000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248532100 | Weidmueller, sárga |
| Qty. | 1 000 Stück | |

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/5 PLUS MC NE WS | Változat |
| Rendelési szám | 1854490000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248393596 | Weidmueller, fehér |
| Qty. | 1 000 Stück | |

A2C 2.5 /DT/FS BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Digitális árammérő fogók



A digitális lakatfogó készülékek, tartozékok és adapterek AC és DC áramok mérésére használatosak. A készülékek komoly előnye, hogy az áram folyásának megszakítása nélkül mérnek.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------|
| Típus | ZUB MULTIMETER | Változat |
| Rendelési szám | 6205270000 | Multiméter |
| GTIN (EAN) | 4032248723522 | |
| Qty. | 1 Stück | |

A sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus | AEB 35 SCL/1 VO GY | Változat |
| Rendelési szám | 6661290000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118702170 | |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | AEB 35 SC/1 | Változat |
| Rendelési szám | 1991920000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118376722 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | AEB 35 SC/1 BK | Változat |
| Rendelési szám | 6475310000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118487114 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | AEB 35 SCL/1 VO | Változat |
| Rendelési szám | 6661280000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118702163 | |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | AEB 35 SCL/1 VO BK | Változat |
| Rendelési szám | 6661300000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118702187 | |
| Qty. | 20 Stück | |

A2C 2.5 /DT/FS BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Egyedi felirat



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | WS 10/5 MC SDR | Változat |
| Rendelési szám | 1635010000 | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456634 | Weidmueller, Allen-Bradley, Vevőspecifikus |
| Qty. | 144 Stück | |
| Típus | WS 10/5 MC M SDR | Változat |
| Rendelési szám | 1792010000 | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248223879 | Weidmueller, Allen-Bradley, Vevőspecifikus |
| Qty. | 144 Stück | |
| Típus | WS 10/5 PLUS MC SDR | Változat |
| Rendelési szám | 1046320000 | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248782024 | Weidmueller, Allen-Bradley, Vevőspecifikus |
| Qty. | 120 Stück | |
| Típus | WS 10/5 M PLUS MC SDR | Változat |
| Rendelési szám | 1007770000 | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118393279 | Weidmueller, Allen-Bradley, Vevőspecifikus |
| Qty. | 120 Stück | |

A2C 2.5 /DT/FS BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

A sorozat



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez kötött állapotban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ATPG 2.5 MI-R | Változat |
| Rendelési szám | 1991960000 | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm ² , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376685 | |
| Qty. | 50 Stück | |

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ATPG 1.5-10 L | Változat |
| Rendelési szám | 1991890000 | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm ² , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376647 | |
| Qty. | 50 Stück | |

Üres



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | WS 10/5 M MC NE WS | Változat |
| Rendelési szám | 1792000000 | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248223862 | Weidmueller, Allen-Bradley, fehér |
| Qty. | 720 Stück | |

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | WS 10/5 MC NE BL | Változat |
| Rendelési szám | 1773531693 | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248141814 | Weidmueller, Allen-Bradley, kék |
| Qty. | 720 Stück | |

A2C 2.5 /DT/FS BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | WS 10/5 MC NE GE | Változat |
| Rendelési szám | 1773531687 | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248141753 | Weidmueller, Allen-Bradley, sárga |
| Qty. | 720 Stück | |
| Típus | WS 10/5 PLUS MC NE WS | Változat |
| Rendelési szám | 1046380000 | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248782086 | Weidmueller, Allen-Bradley, fehér |
| Qty. | 600 Stück | |
| Típus | WS 10/5 M PLUS MC NE WS | Változat |
| Rendelési szám | 1003770000 | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118424447 | Weidmueller, Allen-Bradley, fehér |
| Qty. | 600 Stück | |

Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | BZT 1 WS 10/5 | Változat |
| Rendelési szám | 1805490000 | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| Qty. | 100 Stück | |
| Típus | BZT 1 ZA WS 10/5 | Változat |
| Rendelési szám | 1805520000 | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| Qty. | 100 Stück | |

A2C 2.5 /DT/FS BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/5 S MC SDR | Változat |
| Rendelési szám | 1341590000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118146042 | Weidmueller, Vevőspecifikus |
| Qty. | 80 Stück | |
| Típus | DEK 5/5 PLUS MC SDR | Változat |
| Rendelési szám | 1854500000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248393602 | Weidmueller, Vevőspecifikus |
| Qty. | 200 Stück | |
| Típus | DEK 5/5 MC SDR | Változat |
| Rendelési szám | 1609810000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456597 | Weidmueller, Vevőspecifikus |
| Qty. | 200 Stück | |

A2C 2.5 /DT/FS BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

V0



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/5 MC NE V0 WS | Változat |
| Rendelési szám | 1388530000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118188622 | Weidmueller, fehér |
| Qty. | 1 000 Stück | |