

SAI-ADAPT-M8/M12 4P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

M8/M12 and M12/M8 adapters serve for quick implementation of the plug size.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|----------------------------|
| Változat | Y-csatlakozó, M12 / M8 |
| Rendelési szám | 1990540000 |
| Típus | SAI-ADAPT-M8/M12 4P |
| GTIN (EAN) | 4050118376371 |
| Qty. | 1 Stück |

SAI-ADAPT-M8/M12 4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 14 g

Csatlakozási adatok

| | | | |
|---|-------------------------|---|------------|
| 1. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó | M8 tüske | 2. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó | M12 aljzat |
| Meghúzási nyomaték | M12: 0,8 Nm, M8: 0,5 Nm | | |

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Ház hőmérsékleti tartománya | -25...+85 °C | Kódolás | M12 = A-kódolt, M8 = nincs |
| Menetes gyűrű anyaga | Cink présöntvény, nikkelezett | Névleges feszültség | 24 V |
| Névleges áram | 4 A | Pólusszám | 4 |
| Szennyezés súlyossága | 3 | Védelmi osztály | IP67 |

Szabványok

Csatlakozó, standard IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104

Általános adatok

| | | | |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|
| Csatlakozási menet | M12 / M8 | Ház hőmérsékleti tartománya | -25...+85 °C |
| Kódolás | M12 = A-kódolt, M8 = nincs | Névleges feszültség | 24 V |
| Névleges áram | 4 A | Pólusszám | 4 |
| Szennyezés súlyossága | 3 | Vezeték külső átm. | - |
| Védelmi osztály | IP67 | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002925 | ETIM 7.0 | EC002925 |
| ETIM 8.0 | EC002925 | ETIM 9.0 | EC002925 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-01-06 | ECLASS 9,1 | 27-44-01-06 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-01-06 | ECLASS 11.0 | 27-44-01-06 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-01-06 | ECLASS 13.0 | 27-44-01-06 |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

SAI-ADAPT-M8/M12 4P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**

| | |
|------------------|--|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | FL FIELDWIRING EN |

SAI-ADAPT-M8/M12 4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok**Méretrajz****Kapcsolási rajz**