

ES EPG 45 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krímpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krímpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

Változat	Hatszög sajtolás
Rendelési szám	1994540000
Típus	ES EPG 45 HEX 150
GTIN (EAN)	4050118379778
Qty.	1 Stück

ES EPG 45 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	12 mm	Mélység (coll)	0,472 inch
Magasság	60 mm	Magasság (coll)	2,362 inch
Szélesség	30 mm	Szélesség (coll)	1,181 inch
Nettó tömeg	129 g		

Krimpelhető betétek

Azonosító szám	22	Krimpelési szélesség	5 mm
Krimpelési szélesség mm-ben	5	Vörösréz krimpelési keresztmetszete	150

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	Hatszög sajtolás
Kábelcső keresztmetszet	névleges 150 mm ²

Érintkező leírása

Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	5/0
----------------------------------	-----

Besorolások

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9,1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	/
RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

ES EPG 45 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

150 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KWN-M20/-150 45	Változat
Rendelési szám	1496480000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305739	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M8/-150 45	Változat
Rendelési szám	1496430000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306071	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M12/-150 45	Változat
Rendelési szám	1496450000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305906	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M16/-150 45	Változat
Rendelési szám	1496470000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306132	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M10/-150 45	Változat
Rendelési szám	1496440000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305777	
Qty.	25 Stück	

ES EPG 45 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

150 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VPLN/-150	Változat
Rendelési szám	1492970000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ² , 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302912	
Qty.	50 Stück	

150 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M10/-150	Változat
Rendelési szám	1495710000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305159	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M8/-150	Változat
Rendelési szám	1495700000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305333	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M14/-150	Változat
Rendelési szám	1495810000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305500	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M20/-150	Változat
Rendelési szám	1495740000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305357	
Qty.	25 Stück	

ES EPG 45 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KRN-M12/-150	Változat
Rendelési szám	1495720000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305296	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M16/-150	Változat
Rendelési szám	1495730000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305395	
Qty.	25 Stück	

150 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M10/-150 S	Változat
Rendelési szám	1494950000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304473	
Qty.	10 Stück	
Típus	KRN-M8/-150 S	Változat
Rendelési szám	1494940000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304701	
Qty.	10 Stück	
Típus	KRN-M12/-150 S	Változat
Rendelési szám	1494970000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304459	
Qty.	10 Stück	
Típus	KRN-M6/-150 S	Változat
Rendelési szám	1494440000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303964	
Qty.	10 Stück	

ES EPG 45 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

150 mm²**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KWPN-M8/-150 90	Változat
Rendelési szám	1497790000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307085	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWPN-M12/-150 90	Változat
Rendelési szám	1497820000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307306	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWPN-M20/-150 90	Változat
Rendelési szám	1496680000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306088	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWPN-M16/-150 90	Változat
Rendelési szám	1497830000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307160	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWPN-M10/-150 90	Változat
Rendelési szám	1497810000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307221	
Qty.	25 Stück	

ES EPG 45 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

150 mm²**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KWN-M20/-150 90	Változat
Rendelési szám	1494530000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304206	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M12/-150 90	Változat
Rendelési szám	1494510000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304305	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M10/150 90	Változat
Rendelési szám	1494500000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303896	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M8/-150 90	Változat
Rendelési szám	1494490000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304107	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M16/-150 90	Változat
Rendelési szám	1494520000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303995	
Qty.	25 Stück	

ES EPG 45 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

150 mm²



Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KP-M16/-150	Változat
Rendelési szám	1498330000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307641	
Qty.	25 Stück	
Típus	KP-M20/-150	Változat
Rendelési szám	1498340000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307740	
Qty.	25 Stück	
Típus	KP-M8/-150	Változat
Rendelési szám	1498290000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307399	
Qty.	25 Stück	
Típus	KP-M12/-150	Változat
Rendelési szám	1498320000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307658	
Qty.	25 Stück	
Típus	KP-M14/-150	Változat
Rendelési szám	1498580000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308112	
Qty.	25 Stück	

ES EPG 45 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szerszámok



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

Típus	EPG 45	Változat
Rendelési szám	1500830000	Présszerszám, 6mm ² , 150mm ² , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas
GTIN (EAN)	4050118309317	sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás
Qty.	1 Stück	

150 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VPN/-150	Változat
Rendelési szám	1498710000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ² , 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308129	
Qty.	25 Stück	

ES EPG 45 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

10 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KP-M10/-150	Változat
Rendelési szám	1498310000	kábelsaru, záróelem, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307801	
Qty.	25 Stück	