

## ES EPG 45 WM 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

**Általános rendelési adatok**

Változat	WM krimp
Rendelési szám	<a href="#">1994550000</a>
Típus	ES EPG 45 WM 150
GTIN (EAN)	4050118379785
Qty.	1 Stück

## ES EPG 45 WM 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	12 mm	Mélység (coll)	0,472 inch
Magasság	60 mm	Magasság (coll)	2,362 inch
Szélesség	30 mm	Szélesség (coll)	1,181 inch
Nettó tömeg	2,75 g		

## Krimpelhető betétek

Krimpelési szélesség	5 mm	Krimpelési szélesség mm-ben	5
Vörösréz krimpelési keresztmetszete	150		

## Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	WM krimp		
Kábelcső keresztmetszet	névleges	150 mm <sup>2</sup>	

## Érintkező leírása

Vezeték-késkeresztmetszet, max. AWG	5/0
-------------------------------------	-----

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9,1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90
ECLASS 14.0	21-04-90-90		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	/
RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-------------	--

## ES EPG 45 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

150 mm<sup>2</sup>

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	VPN/-150	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498710000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308129	
Qty.	25 Stück	

150 mm<sup>2</sup>

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M12/-150	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495720000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305296	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M10/-150	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495710000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305159	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M16/-150	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495730000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305395	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M20/-150	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495740000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305357	
Qty.	25 Stück	

## ES EPG 45 WM 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	KRN-M14/-150	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495810000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305500	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M8/-150	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1495700000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305333	
Qty.	25 Stück	

## Szerszámok

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvég hüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

## Általános rendelési adatok

Típus	EPG 45	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1500830000</a>	Présszerszám, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas
GTIN (EAN)	4050118309317	sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás
Qty.	1 Stück	

150 mm<sup>2</sup>**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KWN-M12/-150 45	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496450000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305906	
Qty.	25 Stück	

## ES EPG 45 WM 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	KWN-M20/-150 45	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496480000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305739	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M16/-150 45	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496470000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306132	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M8/-150 45	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496430000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306071	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M10/-150 45	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496440000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305777	
Qty.	25 Stück	

150 mm<sup>2</sup>

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M6/-150 S	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494440000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303964	
Qty.	10 Stück	
Típus	KRN-M8/-150 S	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494940000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304701	
Qty.	10 Stück	
Típus	KRN-M10/-150 S	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494950000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304473	
Qty.	10 Stück	
Típus	KRN-M12/-150 S	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494970000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304459	
Qty.	10 Stück	

## ES EPG 45 WM 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

150 mm<sup>2</sup>

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KP-M12/-150	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498320000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307658	
Qty.	25 Stück	
Típus	KP-M20/-150	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498340000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307740	
Qty.	25 Stück	
Típus	KP-M8/-150	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498290000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307399	
Qty.	25 Stück	
Típus	KP-M16/-150	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498330000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307641	
Qty.	25 Stück	
Típus	KP-M10/-150	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498310000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307801	
Qty.	25 Stück	
Típus	KP-M14/-150	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1498580000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308112	
Qty.	25 Stück	

## ES EPG 45 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

150 mm<sup>2</sup>**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KWPN-M10/-150 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497810000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307221	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWPN-M12/-150 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497820000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307306	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWPN-M16/-150 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497830000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307160	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWPN-M20/150 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1496680000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306088	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWPN-M8/-150 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1497790000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307085	
Qty.	25 Stück	

## ES EPG 45 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

150 mm<sup>2</sup>**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KWN-M10/-150 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494500000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303896	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M20/-150 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494530000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304206	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M16/-150 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494520000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303995	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M8/-150 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494490000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304107	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M12/-150 90	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1494510000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304305	
Qty.	25 Stück	



## ES EPG 45 WM 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

150 mm<sup>2</sup>

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	VPLN/-150	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1492970000</a>	kábelsaru, záróelem, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302912	
Qty.	50 Stück	