

## HDC XX5E02 MOXXXXX-0050

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Compact**

The new two-pole bus module is extremely compact and can accommodate both megabit and gigabit data inserts. It enables the connection of 2 Gigabit Cat 6A cables (10 gigabit) to one module.

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Változat       |                            |
| Rendelési szám | <a href="#">2003900050</a> |
| Típus          | HDC XX5E02 MOXXXXX-0050    |
| GTIN (EAN)     | 4050118523096              |
| Qty.           | 1 Stück                    |

## HDC XX5E02 MOXXXXX-0050

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 0,001 g

## Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 90 °C

## Általános adatok

|                      |                    |                            |            |
|----------------------|--------------------|----------------------------|------------|
| Dugaszolási ciklusok | \u2265 100         | Ellentétes oldali változat | nyitott    |
| Kategória            | Cat. 5e            | Kábelhossz                 | 0,5 m      |
| Kódolás              | D kódolású         | Moduloldali változat       | Érintkező  |
| Névleges feszültség  | 250 V              | Névleges áram              | 4 A        |
| Pólusszám            | 4                  | Szennyezés súlyossága      | 2          |
| Szigetelés erőssége  | $\geq 10^8 \Omega$ | Típus                      | Érintkező  |
| Átviteli sebesség    | 100 MBit/s         | Érintkező felület          | Au (arany) |

## Cable technical specifications

|                  |                                 |         |
|------------------|---------------------------------|---------|
| Halogén          | Igen, Nem                       |         |
| Kábelhossz       | 0,5 m                           |         |
| Köpeny anyaga    | Radox EM 104                    |         |
| Köpeny színe     | kék                             |         |
| Outside diameter | 7.25 mm ± 0.3                   |         |
| Outside diameter | Átmérő                          | 7,25 mm |
|                  | Jelzések                        | ±       |
|                  | Tolerance                       | 0,3     |
| Színkód gyűrű    | Fehér, Sárga, Kék, Narancssárga |         |
| árnyékolt        | Igen                            |         |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002599    | ETIM 7.0    | EC002599    |
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-03-07 | ECLASS 9,1  | 27-06-03-08 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-03-07 | ECLASS 11.0 | 27-06-03-07 |
| ECLASS 12.0 | 27-06-03-07 | ECLASS 13.0 | 27-06-03-07 |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Letöltések

|                  |  |
|------------------|--|
| Engineering Data | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Katalógusok      | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

**HDC XX5E02 MOXXXXX-0050**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**

|              |     |
|--------------|-----|
|              | M12 |
| _____ yellow | 1   |
| _____ white  | 2   |
| _____ orange | 3   |
| _____ blue   | 4   |