

HDC XX5E02 MOXXXXX-0400

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Compact**

The new two-pole bus module is extremely compact and can accommodate both megabit and gigabit data inserts. It enables the connection of 2 Gigabit Cat 6A cables (10 gigabit) to one module.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|----------------------------|
| Változat | |
| Rendelési szám | 2003900400 |
| Típus | HDC XX5E02 MOXXXXX-0400 |
| GTIN (EAN) | 4050118523133 |
| Qty. | 1 Stück |

HDC XX5E02 MOXXXXX-0400

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 0,001 g

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 90 °C

Általános adatok

| | | | |
|----------------------|--------------------|----------------------------|------------|
| Dugaszolási ciklusok | \u2265 100 | Ellentétes oldali változat | nyitott |
| Kategória | Cat. 5e | Kábelhossz | 4 m |
| Kódolás | D kódolású | Moduloldali változat | Érintkező |
| Névleges feszültség | 250 V | Névleges áram | 4 A |
| Pólusszám | 4 | Szennyezés súlyossága | 2 |
| Szigetelés erőssége | $\geq 10^8 \Omega$ | Típus | Érintkező |
| Átviteli sebesség | 100 MBit/s | Érintkező felület | Au (arany) |

Cable technical specifications

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Halogén | Igen, Nem |
| Kábelhossz | 4 m |
| Köpeny anyaga | Radox EM 104 |
| Köpeny színe | kék |
| Outside diameter | 7.25 mm \pm 0.3 |
| Outside diameter | Átmérő 7,25 mm |
| | Jelzések \pm |
| | Tolerance 0,3 |
| Színkód gyűrű | Fehér, Sárga, Kék, Narancssárga |
| árnyékolt | Igen |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002599 | ETIM 7.0 | EC002599 |
| ETIM 8.0 | EC002599 | ETIM 9.0 | EC002599 |
| ECLASS 9.0 | 27-06-03-07 | ECLASS 9,1 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-03-07 | ECLASS 11.0 | 27-06-03-07 |
| ECLASS 12.0 | 27-06-03-07 | ECLASS 13.0 | 27-06-03-07 |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|------------------|--|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |

HDC XX5E02 MOXXXXX-0400

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

| | | |
|-------|--------|-----|
| | | M12 |
| _____ | yellow | 1 |
| _____ | white | 2 |
| _____ | orange | 3 |
| _____ | blue | 4 |