

HDC XX5E02 FOXXXXX-4000


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Compact**

The new two-pole bus module is extremely compact and can accommodate both megabit and gigabit data inserts. It enables the connection of 2 Gigabit Cat 6A cables (10 gigabit) to one module.

Általános rendelési adatok

Verzió	
Rendelési szám	2003934000
Típus	HDC XX5E02 FOXXXXX-4000
GTIN (EAN)	4050118523072
Qty.	1 Stück

HDC XX5E02 FOXXXXX-4000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 0,001 g

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 90 °C

Általános adatok

Dugaszolási ciklusok	\u2265 100	Ellentétes oldali változat	nyitott
Kategória	Cat. 5e	Kábelhossz	40 m
Kódolás	D kódolású	Moduloldali változat	Aljzat
Névleges feszültség	250 V	Névleges áram	4 A
Pólusszám	4	Szennyezés súlyossága	2
Szigetelés erőssége	$\geq 10^8 \Omega$	Típus	Hüvely
Átviteli sebesség	100 MBit/s	Érintkező felület	Au (arany)

Cable technical specifications

Halogén	Igen, Nem
Kábelhossz	40 m
Köpeny anyaga	Radox EM 104
Köpeny színe	kék
Outside diameter	Átmérő 7,25 mm Jelzések \pm Tolerance 0,3
Outside diameter	7.25 mm \pm 0.3
Színkód gyűrű árnyékolt	Fehér, Sárga, Kék, Narancssárga Igen

Besorolások

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-07	ECLASS 9,1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-07	ECLASS 11.0	27-06-03-07
ECLASS 12.0	27-06-03-07	ECLASS 13.0	27-06-03-07

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format