

THM WO 24.5/100 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A THM WriteOn kábeljelölőket vezetők és kábelek jelölésére lehet használni 36 mm átmérőig. Az átlátszó ragasztószalag rögzíti és védi a nyomtatást a jelölő felületén.

- Jelölés védelme szennyeződés és ledörzsölődés ellen átlátszó ragasztószalagba csomagolással.
- Egyszerű és gyors nyomtatás a kiváló minőségű THM Plus S hőnyomtatóval

Általános rendelési adatok

Változat	THM, Vezeték és kábeljelölők, 8 - 23 mm, 25.4 x 100 mm, fehér
Rendelési szám	2004970000
Típus	THM WO 24.5/100 WS
GTIN (EAN)	4050118415391
Qty.	2 000 Stück
kompatibilis nyomtató	2599430000 2599440000

THM WO 24.5/100 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	0,025 mm	Mélység (coll)	0,001 inch
Magasság	25,4 mm	Magasság (coll)	1 inch
Szélesség	100 mm	Szélesség (coll)	3,937 inch
Nettó tömeg	0,406 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C
------------------------------	--------------

Általános adatok

Anyag	Poliészter fólia
Címkemező mérete	24,5 x 25 mm
Halogén	Nem
Jelölők száma kombinációként	1 Etikett-tekercs = Vezeték és kábeljelölők
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája Etikett-tekercs
Nyomtatás típusa	üres
Ragasztóanyag	Poliakrilát ragasztó
Szám tekercsenként	2 000
Szélesség	100 mm
Szín	fehér
UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	150 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

Vezeték és kábeljelölők

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	0,75 - 120 mm ²	Halogén	Nem
Szövegmező magassága	25 mm	Szövegmező szélessége	24,5 mm
Vezeték külső átm.	8 - 23 mm	Vezeték külső átmérő, max.	23 mm
Vezeték külső átmérő, min.	8 mm	Vezeték-keresztmetszet, max.	120 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0,75 mm ²		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9,1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	/
------------	---

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--

THM WO 24.5/100 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM 110/360 SW	Változat
Rendelési szám	4005070000	Festékszalag
GTIN (EAN)	4050118390049	
Qty.	1 Stück	