

ELS 16/40 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ELS

Az ELS címkék speciális, nem ragasztós behelyezhető címkék WKM kábeljelölőkhöz vagy csoportos jelölőtartókhoz. A matt, vékony, de nehezen szakadó poliészter nagyon jó címkeanyag és kiválóan olvasható. A víztaszító WKM hüvelyekkel együtt használva a megoldás különösen tartós kábel-azonosítást kínál, még durva környezetben is.

Általános rendelési adatok

Változat	ELS, Behelyezhető jelölők, 40 x 16 mm, fehér
Rendelési szám	2005200000
Típus	ELS 16/40 MM WS
GTIN (EAN)	4050118390056
Qty.	2 000 Stück
kompatibilis nyomtató	2599430000 2599440000

ELS 16/40 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	0,14 mm	Mélység (coll)	0,006 inch
Magasság	40 mm	Magasság (coll)	1,575 inch
Szélesség	16 mm	Szélesség (coll)	0,63 inch
Nettó tömeg	0,171 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C
------------------------------	--------------

Általános adatok

Anyag	Poliészter	Halogén	Nem
Szám tekercsenként	2 000	Szélesség	16 mm
Szín	fehér	UL 94 éghetőségi osztály	HB
Változat	halogénmentes	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	150 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem
---------	-----

Besorolások

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9,1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	/
RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Tervezési adatok	Zuken E3.S
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

ELS 16/40 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



ELS 16/40 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM 110/360 SW	Változat
Rendelési szám	8005070000	Festékszalag
GTIN (EAN)	4050118390049	
Qty.	1 Stück	

THM MMP



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	THM MMP ROLLER 115
Rendelési szám	1357420000
GTIN (EAN)	4050118160314
Qty.	1 Stück

ELS 16/40 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	MM PLUS ROLLER 110
Rendelési szám	672590000
GTIN (EAN)	4050118708097
Qty.	1 Stück

WKM becsúsztatható jelölőlapokhoz



A WKM halogénmentes, átlátszó zsebe kiváló védelmet nyújt a környezeti hatások ellen. Az erős kábelkötözéses rögzítésnek köszönhetően szinte minden vezeték-keresztmetszethez alkalmas.

Az előnyomtatott címkéket egyszerűen be kell helyezni a WKM tartóba, és a kengyellel rögzíteni kell. A WKM kábeljelölők a megfelelő megoldást jelentik a hatékony helyszíni jelölésre.

Az Ön előnyei a WKM kábeljelölők használata esetén

- A papír és poliészter jelölőket egyedileg lehet nyomtatni a hagyományos irodai nyomtatókkal
- A robusztus kialakítás és a MultiCard ELS címkék kombinációja maximális védelmet nyújt a környezeti hatások ellen

Általános rendelési adatok

Típus	WKM 18/43	Változat
Rendelési szám	1610700000	WKM, Vezeték és kábeljelölők, 7 - 115 mm, 43 x 18 mm, Vezeték- és kábeljelölők, Áttetsző
GTIN (EAN)	4008190204488	
Qty.	50 Stück	