

SFX 9/24 MM GE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Kiemelkedő rugalmasság: SFX**

Az SFX jelölő a legjobb megoldás a kábelek azonosítására, ha Ön a hagyományos kábelkötegelős megoldást preferálja. A kábelek nem minden esetben egyenesen futnak. Az SFX jelölők rendkívül rugalmas anyaga ilyen esetekhez alkalmazkodik. A jelölő könnyedén követi a kábelek és kábelrögzítők görbületeit.

Általános rendelési adatok

| | |
|-----------------------|---|
| Változat | SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 7 - , 26 x 15 mm, sárga |
| Rendelési szám | 2005380000 |
| Típus | SFX 9/24 MM GE |
| GTIN (EAN) | 4050118390308 |
| Qty. | 1 000 Stück |
| kompatibilis nyomtató | 2599430000 2599440000 |

SFX 9/24 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység | 0,6 mm | Mélység (coll) | 0,024 inch |
| Magasság | 26 mm | Magasság (coll) | 1,024 inch |
| Szélesség | 15 mm | Szélesség (coll) | 0,591 inch |
| Nettó tömeg | 0,238 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|------------------------------|-------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...90 °C |
|------------------------------|-------------|

Általános adatok

| | | | |
|------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------|
| Anyag | Poliuretán | Címkevező mérete | 23,5 x 9 mm |
| Halogén | Nem | Szám tekercsenként | 1 000 |
| Szélesség | 15 mm | Szín | sárga |
| UL 94 éghetőségi osztály | HB | Változat | halogénmentes |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...90 °C | Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 90 °C |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C | | |

Vezeték és kábeljelölők

| | | | |
|----------------------------|-------|-------------------------|---------|
| Halogén | Nem | Hozzávaló kábelkötegélő | Műanyag |
| Kábelkötegélő csatorna | Lapos | Szövegmező magassága | 23,5 mm |
| Szövegmező szélessége | 9 mm | Vezeték külső átm. | 7 - |
| Vezeték külső átmérő, min. | 7 mm | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 9,1 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 | | |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| REACH SVHC | / |
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|------------------|--|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |

SFX 9/24 MM GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

SFX 9/24 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------------|
| Típus | RIBBON MM 76/360 SW | Változat |
| Rendelési szám | 1005080000 | Festékszalag |
| GTIN (EAN) | 4050118389951 | |
| Qty. | 1 Stück | |

THM MMP



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|----------------------------|
| Típus | THM MMP ROLLER 115 |
| Rendelési szám | 1357420000 |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 |
| Qty. | 1 Stück |

SFX 9/24 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---------------------------|
| Típus | MM PLUS ROLLER 110 |
| Rendelési szám | 672590000 |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 |
| Qty. | 1 Stück |