

ELS 6/30 MM GE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ELS

Az ELS címkék speciális, nem ragasztós behelyezhető címkék WKM kábeljelölőkhöz vagy csoportos jelölőtartókhoz. A matt, vékony, de nehezen szakadó poliészter nagyon jó címkeanyag és kiválóan olvasható. A víztaszító WKM hüvelyekkel együtt használva a megoldás különösen tartós kábel-azonosítást kínál, még durva környezetben is.

Általános rendelési adatok

| | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Változat | ELS, Behelyezhető jelölők, 30 x 6 mm, sárga |
| Rendelési szám | 2010620000 |
| Típus | ELS 6/30 MM GE |
| GTIN (EAN) | 4050118397178 |
| Qty. | 3 000 Stück |
| kompatibilis nyomtató | 2599430000 2599440000 |

ELS 6/30 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység | 0,14 mm | Mélység (coll) | 0,006 inch |
| Magasság | 30 mm | Magasság (coll) | 1,181 inch |
| Szélesség | 6 mm | Szélesség (coll) | 0,236 inch |
| Nettó tömeg | 0,06 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|------------------------------|--------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...150 °C |
|------------------------------|--------------|

Általános adatok

| | | | |
|------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------|
| Anyag | Poliészter | Halogén | Nem |
| Szám tekercsenként | 3 000 | Szélesség | 6 mm |
| Szín | sárga | UL 94 éghetőségi osztály | HB |
| Változat | halogénmentes | Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...150 °C |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 150 °C | Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C |

Vezeték és kábeljelölők

| | |
|---------|-----|
| Halogén | Nem |
|---------|-----|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 9,1 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|------------------|------------------------------------------|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Tervezési adatok | Zuken E3.S |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |

ELS 6/30 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



ELS 6/30 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tintaszalagok




Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------------|
| Típus | RIBBON MM 110/360 SW | Változat |
| Rendelési szám | 8005070000 | Festékszalag |
| GTIN (EAN) | 4050118390049 | |
| Qty. | 1 Stück | |

THM MMP



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|----------------------------|
| Típus | THM MMP ROLLER 115 |
| Rendelési szám | 1357420000 |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 |
| Qty. | 1 Stück |

ELS 6/30 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

THM MULTIMARK PLUS




Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---------------------------|
| Típus | MM PLUS ROLLER 110 |
| Rendelési szám | 672590000 |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 |
| Qty. | 1 Stück |

WKM becsúsztatható jelölőlapokhoz



A WKM halogénmentes, átlátszó zsebe kiváló védelmet nyújt a környezeti hatások ellen. Az erős kábelkötözéses rögzítésnek köszönhetően szinte minden vezeték-keresztmetszethez alkalmas.

Az előnyomtatott címkéket egyszerűen be kell helyezni a WKM tartóba, és a kengyellel rögzíteni kell. A WKM kábeljelölők a megfelelő megoldást jelentik a hatékony helyszíni jelölésre.

Az Ön előnyei a WKM kábeljelölők használata esetén

- A papír és poliészter jelölőket egyedileg lehet nyomtatni a hagyományos irodai nyomtatókkal
- A robusztus kialakítás és a MultiCard ELS címkék kombinációja maximális védelmet nyújt a környezeti hatások ellen

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus | WKM 8/30 | Változat |
| Rendelési szám | 1631910000 | WKM, Vezeték és kábeljelölők, 7 - 115 mm, 30 x 8 mm, Vezeték- és kábeljelölők, Áttetsző |
| GTIN (EAN) | 4008190206666 | |
| Qty. | 50 Stück | |