

## SAQOS 6/2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Általános rendelési adatok

Változat	
Rendelési szám	<a href="#">2111240000</a>
Típus	SAQOS 6/2
GTIN (EAN)	4050118440621
Qty.	10 Stück
Helyi gyártmány	csak Kínában kapható

## SAQSQ 6/2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Általános rendelési adatok

Helyi gyártmány	csak Kínában kapható
-----------------	----------------------

## Méretek és tömegek

Mélység	15 mm	Mélység (coll)	0,591 inch
Szélesség	6 mm	Szélesség (coll)	0,236 inch
Nettó tömeg	4,75 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	/
------------	---

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
User Documentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>