

SAKQS 6/2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Általános rendelési adatok**

Változat	
Rendelési szám	2111240000
Típus	SAKQS 6/2
GTIN (EAN)	4050118440621
Qty.	10 Stück
Helyi gyártmány	csak Kínában kapható

SAKQS 6/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Általános rendelési adatok

Helyi gyártmány	csak Kínában kapható
-----------------	----------------------

Méretetek és tömegek

Mélység	15 mm	Mélység (coll)	0,591 inch
Szélesség	6 mm	Szélesség (coll)	0,236 inch
Nettó tömeg	4,75 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalógusok	Catalogues in PDF-format