

IE-FCI-PWB-FR/B/CZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védeettségi osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Változat	FrontCom, Insert Power large, Type E, Aljzatos csatlakozó, FR, CZ
Rendelési szám	2426700000
Típus	IE-FCI-PWB-FR/B/CZ
GTIN (EAN)	4050118435139
Qty.	1 Stück

IE-FCI-PWB-FR/B/CZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 29 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -5 °C...35 °C

Általános adatok

Betét típusa	Insert Power large	Connector face	Type E
Fire load	840 kJ	Védelmi osztály	IP20

Műszaki adatok

Ház fő anyaga	Polikarbonát, PC	Névleges feszültség (AC)	250 V
Névleges áram	16 A		

Rögzíthető vezetékek

Csatlakozás típusa	PUSH IN	
Csupaszolási hossz	12 mm	
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, merev	min.	1,5 mm ²
	max.	2,5 mm ²
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, merev	1.5 ... 2.5 mm ²	
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvellyel	max.	1,5 mm ²
	min.	1,5 mm ²
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvellyel	1.5 ... 1.5 mm ²	
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvely nélkül	min.	1,5 mm ²
	max.	2,5 mm ²
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvely nélkül	1.5 ... 2.5 mm ²	
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvellyel	max.	1,5 mm ²
	min.	1,5 mm ²
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvely nélkül	1.5 ... 2.5 mm ²	
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvely nélkül	min.	1,5 mm ²
	max.	2,5 mm ²

Besorolások

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-18-90-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések



Engineering Data	CAD data – STEP
Product Change Notification	20211129 Technical change for FrontCom Vario socket inserts 20211129 Technische Änderung zu Steckdoseneinsätzen FrontCom Vario-2
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Socket Insert Overview EN Socket Insert Overview DE Designation key / Type key
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-FCI-PWB-FR/B/CZ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Méretrajz****Méretrajz**

IE-FCI-PWB-FR/B/CZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Sínadapter aljzatbetétekhez



A Weidmüllernél egyetlen forrásból mindent megkap, amire szüksége van - beleértve az ipari Ethernet tartozékait is.

Előnyei:

- szerszámok
- vizsgálókészülékek
- kábelhüvelyek
- szekrénycsatlakozások
- jelölők
- porvédelem
- tápegységek
- túlfeszültség-védelem

Általános rendelési adatok

Típus	IE-DINRAIL-AD-PWB
-------	-------------------

Rendelési szám	8534680000
----------------	----------------------------

GTIN (EAN)	4050118546354
------------	---------------

Qty.	1 Stück
------	---------