

SAI-WDF 5P M12 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



Általános rendelési adatok

Rendelési szám	2427060000
Típus	SAI-WDF 5P M12 K
GTIN (EAN)	4050118435542
Qty.	1 Stück

SAI-WDF 5P M12 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	20 g
-------------	------

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Ház fő anyaga	CuZn
Ház hőmérsékleti tartománya	-40 ... +85 ° C	Kódolás	A kódolású
Névleges feszültség	60 V	Névleges áram	4 A
Pólusszám	5	Tömszelencék	M 12
Védelmi osztály	IP67	Érintkező anyaga	CuZn
Érintkező felület	Aranyozott		

Általános műszaki adatok

Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Csatlakozási menet	M12 socket, M12 dugó
Ház fő anyaga	CuZn	Ház hőmérsékleti tartománya	-40 ... +85 ° C
Kódolás	A kódolású	Névleges feszültség	60 V
Névleges áram	4 A	Pólusszám	5
Tömszelencék	M 12	Védelmi osztály	IP67
Érintkező anyaga	CuZn	Érintkező felület	Aranyozott

Besorolások

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9,1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-01-06	ECLASS 13.0	27-44-01-06

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	22cbd99b-5f46-4c36-9938-bd61e241a9ab

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN


SAI-WDF 5P M12 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Rajzok


Méretrajz



Méretrajz



Póluskiosztás



Póluskiosztás

