

HS 12.7-38.1/25 MM Y


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A hőre zsugorodó zsugorcső két oldalon nyomtatható és vezetékek és kábelek jelölésére és leválasztására használható. A rugalmas, hőre zsugorodó anyag szilárd, tökéletes illeszkedést biztosít a vezetőkkel, így helyet takarít meg.

Általános rendelési adatok

| | |
|-----------------------|--|
| Változat | Vezeték és kábeljelölők, 12.7 - 38.1 mm, 25.4 x 60.5 mm, sárga |
| Rendelési szám | 2437600000 |
| Típus | HS 12.7-38.1/25 MM Y |
| GTIN (EAN) | 4050118460674 |
| Qty. | 200 Stück |
| kompatibilis nyomtató | 2599430000 2599440000 |

HS 12.7-38.1/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység | 0,77 mm | Mélység (coll) | 0,03 inch |
| Magasság | 25,4 mm | Magasság (coll) | 1 inch |
| Szélesség | 60,5 mm | Szélesség (coll) | 2,382 inch |
| Nettó tömeg | 3,2 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|------------------------------|--------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -55...135 °C |
|------------------------------|--------------|

Általános adatok

| | | | |
|------------------------------------|---|------------------------------------|--------|
| Anyag | Poliolefin | Halogén | Igen |
| Javasolt iparágak | Üzemi gyártás, Energetika, Készülékgyártó, Berendezés | Szám tekercsenként | 200 |
| Szélesség | 60,5 mm | Szín | sárga |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -55...135 °C | Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 135 °C |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -55 °C | | |

Vezeték és kábeljelölők

| | | | |
|---|---------------------------|------------------------------|---------------------|
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 125 - 240 mm ² | Halogén | Igen |
| Javasolt zsugorítási hőmérséklet | 90 °C | Vezeték külső átm. | 12,7 - 38,1 mm |
| Vezeték külső átmérő, max. | 38,1 mm | Vezeték külső átmérő, min. | 12,7 mm |
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 240 mm ² | Vezeték-keresztmetszet, min. | 125 mm ² |
| Zsugorodás mértéke | 3:1 | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 9,1 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| REACH SVHC | / |
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|-------------|--|
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
|-------------|--|

HS 12.7-38.1/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



HS 12.7-38.1/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------------|
| Típus | RIBBON MM-HS 60/300 SW | Változat |
| Rendelési szám | 8448880000 | Festékszalag |
| GTIN (EAN) | 4050118462944 | |
| Qty. | 1 Stück | |

THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|----------------------------|
| Típus | MM PLUS ROLLER 110 |
| Rendelési szám | 8672590000 |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 |
| Qty. | 1 Stück |

HS 12.7-38.1/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

THM MMP



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|----------------------------|
| Típus | THM MMP ROLLER 115 |
| Rendelési szám | 1357420000 |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 |
| Qty. | 1 Stück |