

## HS 12.7-38.1/50 MM W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A hőre zsugorodó zsugorcső két oldalon nyomtatható és vezetékek és kábelek jelölésére és leválasztására használható. A rugalmas, hőre zsugorodó anyag szilárd, tökéletes illeszkedést biztosít a vezetőkkel, így helyet takarít meg.

## Általános rendelési adatok

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Változat              | Vezeték és kábeljelölők, 12.7 - 38.1 mm, 50.8 x 60.5 mm, fehér |
| Rendelési szám        | <a href="#">2437610000</a>                                     |
| Típus                 | HS 12.7-38.1/50 MM W   |
| GTIN (EAN)            | 4050118460490  |
| Qty.                  | 100 Stück  |
| kompatibilis nyomtató | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>          |

## HS 12.7-38.1/50 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység     | 0,77 mm | Mélység (coll)   | 0,03 inch  |
| Magasság    | 50,8 mm | Magasság (coll)  | 2 inch     |
| Szélesség   | 60,5 mm | Szélesség (coll) | 2,382 inch |
| Nettó tömeg | 6,5 g   |                  |            |

## Hőmérsékletek

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -55...135 °C |
|------------------------------|--------------|

## Általános adatok

|                                    |   |                                    |        |
|------------------------------------|---|------------------------------------|--------|
| Anyag                              | Poliiolefin   | Halogén                            | Igen   |
| Javasolt iparágak                  | Üzemi gyártás, Energetika,<br>Készülékgyártó,<br>Berendezés | Szám tekercsenként                 | 100    |
| Szélesség                          | 60,5 mm   | Szín                               | fehér  |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány       | -55...135 °C  | Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 135 °C |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -55 °C  |                                    |        |

## Vezeték és kábeljelölők

|   |                           |                              |                     |
|---|---------------------------|------------------------------|---------------------|
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 125 - 240 mm <sup>2</sup> | Halogén                      | Igen                |
| Javasolt zsugorítási hőmérséklet        | 90 °C                     | Vezeték külső átm.           | 12,7 - 38,1 mm      |
| Vezeték külső átmérő, max.              | 38,1 mm                   | Vezeték külső átmérő, min.   | 12,7 mm             |
| Vezeték-keresztmetszet, max.            | 240 mm <sup>2</sup>       | Vezeték-keresztmetszet, min. | 125 mm <sup>2</sup> |
| Zsugorodás mértéke                      | 3:1                       |                              |                     |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9,1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|            |   |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Letöltések

|             |  |
|-------------|--|
| Katalógusok | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|-------------|--|

**HS 12.7-38.1/50 MM W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**



## HS 12.7-38.1/50 MM W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Típus          | MM PLUS ROLLER 110         |
| Rendelési szám | <a href="#">6672590000</a> |
| GTIN (EAN)     | 4050118708097              |
| Qty.           | 1 Stück                    |

## THM MMP



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Típus          | THM MMP ROLLER 115         |
| Rendelési szám | <a href="#">1357420000</a> |
| GTIN (EAN)     | 4050118160314              |
| Qty.           | 1 Stück                    |

## HS 12.7-38.1/50 MM W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

|                |                           |              |
|----------------|---------------------------|--------------|
| Típus          | RIBBON MM-HS 60/300 SW    | Változat     |
| Rendelési szám | <a href="#">448880000</a> | Festékszalag |
| GTIN (EAN)     | 4050118462944             |              |
| Qty.           | 1 Stück                   |              |