

THM MMP ROLLER TB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Változat	
Rendelési szám	2438500000
Típus	THM MMP ROLLER TB
GTIN (EAN)	4050118498721
Qty.	1 Stück

THM MMP ROLLER TB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	139 mm	Szélesség (coll)	5,472 inch
Átmérő	15 mm	Nettó tömeg	78,4 g

Feliratozó rendszerek

Alkalmazás/gyártó	Weidmüller DEK, WS
-------------------	--------------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ECLASS 9.0	24-32-11-90	ECLASS 9,1	24-32-11-02
ECLASS 10.0	24-32-11-90	ECLASS 11.0	24-32-11-90
ECLASS 12.0	24-32-11-90	ECLASS 13.0	24-32-11-90

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Product Change Notification	MultiMark_PCN_de_Extern MultiMark_PCN_en_external
Katalógusok	Catalogues in PDF-format