

RKDGE D2X6,5 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Az intelligens kábelezési megoldásokkal értékes időt és pénzt takaríthat meg.**

A FieldPower® moduláris rendszer minden kábelezési feladathoz ideális megoldást kínál.

Előre összeszerelt kábelekhez használható összehajtható tömítések

Tömítések M16 és M20 menettel A tömítésbe működtető és jelzőeszközök építhetők be

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Verzió | Field Power® tömítőbetét, Hornyos tömítőbetét, IP54, RKDG D17 PT6-tal kombinálva, hozzá tartozó házzal, TPE-V |
| Rendelési szám | 2443800000 |
| Típus | RKDGE D2X6,5 PT6 |
| GTIN (EAN) | 4050118457704 |
| Qty. | 10 Stück |

RKDGE D2X6,5 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Mélység | 16 mm | Mélység (coll) | 0,63 inch |
| Magasság | 21 mm | Magasság (coll) | 0,827 inch |
| Szélesség | 21 mm | Szélesség (coll) | 0,827 inch |
| Nettó tömeg | 3,32 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|----------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet | -40 °C...85 °C | Üzemi hőmérséklet | -40 °C...85 °C |
|----------------------|----------------|-------------------|----------------|

Általános adatok

| | | | |
|---|---|--------------------------|---------------------|
| Anyag | TPE-V | Szilikon | Nem |
| Szín | bézs | Kivitel | Hornyos tömítőbetét |
| Védelmi osztály | IP54, RKDG D17 PT6-tal kombinálva, hozzá tartozó házzal | UL 94 éghetőségi osztály | HB |
| Felszerelési pozíció, telepítési figyelmeztetés | RKDG D17 PT6-ban (4324010000) | Vezetéktípus | kerek |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002624 | ETIM 7.0 | EC002624 |
| ETIM 8.0 | EC002624 | ETIM 9.0 | EC002624 |
| ECLASS 9.1 | 27-18-27-90 | ECLASS 10.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 11.0 | 27-18-28-15 | ECLASS 12.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 13.0 | 27-18-28-15 | | |

Fontos megjegyzés

| | |
|------------------|--|
| Termékinformáció | Az RKDG D17 PT6 (4324010000) összehajtható tömítés a hornyos tömítőbetét tartótömítése. IP54 kábelek több szigetelőbetéttel 2 x 6,5 mm (2443800000): <ul style="list-style-type: none">IE kábel Ø 6,5 mm, típus: IE-C5DD4UG.....24 V kábel Ø 6,5 mm, pl. Lapp Ölflex Classic 110 3G1,5 |
|------------------|--|

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|---|--|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | Manufacturer's Declaration FieldPower® Enclosure parts |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |