

ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

Változat	Krimpelő szerszám betét, WM krimp
Rendelési szám	2469560000
Típus	ES EPG/HPG 60 WM 25
GTIN (EAN)	4050118483840
Qty.	1 Stück

ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	22 mm	Mélység (coll)	0,866 inch
Magasság	42 mm	Magasság (coll)	1,654 inch
Szélesség	42 mm	Szélesség (coll)	1,654 inch
Nettó tömeg	167 g		

Krimpelhető betétek

Krimpelési szélesség	12 mm	Krimpelési szélesség mm-ben	12
Vörösréz krimpelési keresztmetszete	25		

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	WM krimp		
Kábelsaru keresztmetszet	névleges	25 mm ²	

Érintkező leírása

Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	4	Érintkező típusa	Euro sorozatú kábelsaru
----------------------------------	---	------------------	-------------------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9,1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--

ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

25 mm²**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KWN-M6/-25 90	Változat
Rendelési szám	1495850000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305456	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M14/-25 90	Változat
Rendelési szám	1495900000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305517	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M8/-25 90	Változat
Rendelési szám	1495870000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305470	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M10/-25 90	Változat
Rendelési szám	1495880000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305449	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M12/-25 90	Változat
Rendelési szám	1495890000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305647	
Qty.	100 Stück	

ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

25 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VSTN/-25	Változat
Rendelési szám	1494730000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ² , 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304275	
Qty.	50 Stück	

25 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VPN/-25	Változat
Rendelési szám	1498640000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ² , 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308013	
Qty.	100 Stück	

ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

25 mm²**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M12/-25	Változat
Rendelési szám	1496520000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306163	
Qty.	100 Stück	
Típus	KRN-M6/-25	Változat
Rendelési szám	1496490000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305784	
Qty.	100 Stück	
Típus	KRN-M5/-25	Változat
Rendelési szám	1495830000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305562	
Qty.	100 Stück	
Típus	KRN-M14/-25	Változat
Rendelési szám	1496530000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305883	
Qty.	100 Stück	
Típus	KRN-M8/-25	Változat
Rendelési szám	1496500000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305975	
Qty.	100 Stück	
Típus	KRN-M10/-25	Változat
Rendelési szám	1496510000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305814	
Qty.	100 Stück	

ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

25 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KWN-M8/-25 45	Változat
Rendelési szám	1496190000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306231	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M10/-25 45	Változat
Rendelési szám	1496200000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305593	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M12/-25 45	Változat
Rendelési szám	1496210000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305715	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M6/-25 45	Változat
Rendelési szám	1496180000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305876	
Qty.	100 Stück	

25 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KSN/-25	Változat
Rendelési szám	1492800000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ² , 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302592	
Qty.	50 Stück	

ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

25 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VPLN/-25	Változat
Rendelési szám	1492910000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ² , 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302646	
Qty.	100 Stück	

Szerszámok



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvég hüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

Típus	EPG 60	Változat
Rendelési szám	1453810000	Présszerszámok, Szerszámok, Présszerszám, 6mm ² , 300mm ² , Hatszög
GTIN (EAN)	4050118468434	sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális
Qty.	1 Stück	sajtolás

ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

25 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KP-M10/-25	Változat
Rendelési szám	1497990000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307535	
Qty.	100 Stück	
Típus	KP-M8/-25	Változat
Rendelési szám	1497980000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307528	
Qty.	100 Stück	
Típus	KP-M16/-25	Változat
Rendelési szám	1498010000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307443	
Qty.	100 Stück	
Típus	KP-M12/-25	Változat
Rendelési szám	1498000000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307504	
Qty.	100 Stück	
Típus	KP-M6/-25	Változat
Rendelési szám	1497970000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307412	
Qty.	100 Stück	

ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

25 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VSTN/25	Változat
Rendelési szám	1493050000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ² , 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302783	
Qty.	100 Stück	

25 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KWPN-M10/-25 90	Változat
Rendelési szám	1497520000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306989	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWPN-M12/-25 90	Változat
Rendelési szám	1497530000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307108	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWPN-M8/-25 90	Változat
Rendelési szám	1497510000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306972	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWPN-M6/-25 90	Változat
Rendelési szám	1497490000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306668	
Qty.	100 Stück	

ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

25 mm²**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KQN-M5/-25	Változat
Rendelési szám	1494120000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303827	
Qty.	50 Stück	
Típus	KQN-M16/-25	Változat
Rendelési szám	1493490000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303148	
Qty.	50 Stück	
Típus	KQN-M6/-25	Változat
Rendelési szám	1494130000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303858	
Qty.	50 Stück	
Típus	KQN-M8/-25	Változat
Rendelési szám	1494140000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303872	
Qty.	50 Stück	
Típus	KQN-M12/-25	Változat
Rendelési szám	1494160000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303902	
Qty.	50 Stück	
Típus	KQN-M10/-25	Változat
Rendelési szám	1494150000	kábelsaru, záróelem, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303865	
Qty.	50 Stück	

ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szerszámok

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm²
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

Általános rendelési adatok

Típus	HPG 60	Változat
Rendelési szám	8453820000	6mm ² , 300mm ² , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz
GTIN (EAN)	4050118468427	alakú krimpelés, Ovális sajtolás
Qty.	1 Stück	