

## ES EPG/HPG 60 WM 120

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Krimpelő szerszám betét, WM krimp
Rendelési szám	<a href="#">2469610000</a>
Típus	ES EPG/HPG 60 WM 120
GTIN (EAN)	4050118484007
Qty.	1 Stück

## ES EPG/HPG 60 WM 120

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	22 mm	Mélység (coll)	0,866 inch
Magasság	42 mm	Magasság (coll)	1,654 inch
Szélesség	42 mm	Szélesség (coll)	1,654 inch
Nettó tömeg	134 g		

## Krimpelhető betétek

Krimpelési szélesség	5 mm	Krimpelési szélesség mm-ben	5
Vörösréz krimpelési keresztmetszete	120		

## Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	WM krimp		
Kábelsaru keresztmetszet	névleges	120 mm <sup>2</sup>	

## Érintkező leírása

Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	4/0	Érintkező típusa	Euro sorozatú kábelsaru
----------------------------------	-----	------------------	-------------------------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9,1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-------------	--

## ES EPG/HPG 60 WM 120

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

120 mm<sup>2</sup>

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M20/-120	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1495690000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305524	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M12/-120	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1495670000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305258	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M16/-120	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1495680000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305272	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M10/-120	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1495650000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305289	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M14/-120	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1495800000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305616	
Qty.	25 Stück	
Típus	KRN-M8/-120	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1495790000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305401	
Qty.	25 Stück	

## ES EPG/HPG 60 WM 120

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

120 mm<sup>2</sup>

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KP-M16/-120	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1498270000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307580	
Qty.	50 Stück	
Típus	KP-M10/-120	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1498240000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307368	
Qty.	50 Stück	
Típus	KP-M20/-120	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1498280000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307702	
Qty.	50 Stück	
Típus	KP-M12/-120	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1498250000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307627	
Qty.	50 Stück	
Típus	KP-M8/-120	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1498480000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307900	
Qty.	50 Stück	
Típus	KP-M14/-120	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1498490000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307771	
Qty.	50 Stück	

## ES EPG/HPG 60 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

120 mm<sup>2</sup>

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	VSTN/-120	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1494780000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304282	
Qty.	25 Stück	

120 mm<sup>2</sup>

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KWN-M16/-120 45	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1496420000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306118	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M8/-120 45	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1496390000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305999	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M12/-120 45	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1496410000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306057	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M10/-120 45	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1496400000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306224	
Qty.	25 Stück	

## ES EPG/HPG 60 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Szerszámok


**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvég hüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm<sup>2</sup>
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

## Általános rendelési adatok

Típus	HPG 60	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">4453820000</a>	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz
GTIN (EAN)	4050118468427	alakú krimpelés, Ovális sajtolás
Qty.	1 Stück	

120 mm<sup>2</sup>
**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M10/-120 S	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1494920000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304626	
Qty.	10 Stück	
Típus	KRN-M6/-120 S	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1494410000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304060	
Qty.	10 Stück	
Típus	KRN-M12/-120 S	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1494930000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304602	
Qty.	10 Stück	

## ES EPG/HPG 60 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	KRN-M8/-120 S	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1494420000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304077	
Qty.	10 Stück	

120 mm<sup>2</sup>

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KWPN-M20/-120 90	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1497780000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307191	
Qty.	25 Stück	

Típus	KWPN-M10/-120 90	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1497750000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307061	
Qty.	25 Stück	

Típus	KWPN-M16/120 90	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1497770000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307030	
Qty.	25 Stück	

Típus	KWPN-M12/-120 90	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1497760000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307184	
Qty.	25 Stück	

## ES EPG/HPG 60 WM 120

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

120 mm<sup>2</sup>

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	VSTN/120	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1493110000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302813	
Qty.	50 Stück	

120 mm<sup>2</sup>

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	VPLN/-120	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1492960000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302936	
Qty.	50 Stück	



## ES EPG/HPG 60 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok


## Szerszámok


**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhöz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krímpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krímpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

## Általános rendelési adatok

Típus	EPG 60	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">4453810000</a>	Présszerszámok, Szerszámok, Présszerszám, 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Hatszög
GTIN (EAN)	4050118468434	sajtolás, WM krímp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krímpelés, Ovális
Qty.	1 Stück	sajtolás

120 mm<sup>2</sup>
**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KWN-M10/-120 90	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1494450000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304084	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M16/-120 90	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1494480000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304312	
Qty.	25 Stück	
Típus	KWN-M12/-120 90	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1494470000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304091	
Qty.	25 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. május 29. 13:54:10 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## ES EPG/HPG 60 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	KWN-M8/-120 90	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1494680000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304343	
Qty.	25 Stück	

120 mm<sup>2</sup>

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	VPN/-120	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1498690000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307795	
Qty.	25 Stück	

120 mm<sup>2</sup>

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

Típus	KQN-M12/-120	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1493340000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302998	
Qty.	25 Stück	
Típus	KQN-M20/-120	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1493360000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303063	
Qty.	25 Stück	
Típus	KQN-M16/-120	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1493350000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303100	
Qty.	25 Stück	

**ES EPG/HPG 60 WM 120****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tartozékok**

Típus	KQN-M10/-120	Verzió	
Rendelési szám	<a href="#">1493330000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118303070		
Qty.	25 Stück		
Típus	KQN-M8/-120	Verzió	
Rendelési szám	<a href="#">1493320000</a>	kábelsaru, záróelem, 120 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118303186		
Qty.	25 Stück		