

## ES EPG/HPG 60 WM 300

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

**Általános rendelési adatok**

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Változat       | Krimpelő szerszám betét, WM krimp |
| Rendelési szám | <a href="#">2469650000</a>        |
| Típus          | ES EPG/HPG 60 WM 300              |
| GTIN (EAN)     | 4050118484045                     |
| Qty.           | 1 Stück                           |

## ES EPG/HPG 60 WM 300

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |       |                  |            |
|-------------|-------|------------------|------------|
| Mélység     | 22 mm | Mélység (coll)   | 0,866 inch |
| Magasság    | 42 mm | Magasság (coll)  | 1,654 inch |
| Szélesség   | 42 mm | Szélesség (coll) | 1,654 inch |
| Nettó tömeg | 100 g |                  |            |

## Krimpelhető betétek

|                                     |      |                             |   |
|-------------------------------------|------|-----------------------------|---|
| Krimpelési szélesség                | 5 mm | Krimpelési szélesség mm-ben | 5 |
| Vörösréz krimpelési keresztmetszete | 300  |                             |   |

## Szerszámjellemzők - krimpelés

|                          |          |                     |  |
|--------------------------|----------|---------------------|--|
| Krimpelési típus/profil  | WM krimp |                     |  |
| Kábelsaru keresztmetszet | névleges | 300 mm <sup>2</sup> |  |

## Érintkező leírása

|                                  |     |                  |                         |
|----------------------------------|-----|------------------|-------------------------|
| Vezeték-keresztmetszet, max. AWG | 600 | Érintkező típusa | Euro sorozatú kábelsaru |
|----------------------------------|-----|------------------|-------------------------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001282    | ETIM 7.0    | EC001282    |
| ETIM 8.0    | EC001282    | ETIM 9.0    | EC001282    |
| ECLASS 9.0  | 21-04-90-90 | ECLASS 9,1  | 21-01-90-90 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 11.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 13.0 | 21-04-90-90 |

## Letöltések

|             |  |
|-------------|--|
| Katalógusok | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|-------------|--|

## ES EPG/HPG 60 WM 300

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

300 mm<sup>2</sup>

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | KP-M20/-300                | Változat                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1498470000</a> | kábelsaru, záróelem, 300 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118307849              |  |
| Qty.           | 10 Stück                   |  |
| Típus          | KP-M16/-300                | Változat                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1498460000</a> | kábelsaru, záróelem, 300 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118307870              |  |
| Qty.           | 10 Stück                   |  |
| Típus          | KP-M14/-300                | Változat                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1498550000</a> | kábelsaru, záróelem, 300 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118307924              |  |
| Qty.           | 10 Stück                   |  |
| Típus          | KP-M10/-300                | Változat                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1498440000</a> | kábelsaru, záróelem, 300 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118307764              |  |
| Qty.           | 10 Stück                   |  |
| Típus          | KP-M12/-300                | Változat                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1498450000</a> | kábelsaru, záróelem, 300 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118307788              |  |
| Qty.           | 10 Stück                   |  |

## ES EPG/HPG 60 WM 300

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Szerszámok

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvég hüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm<sup>2</sup>
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | HPG 60                     | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">4453820000</a> | 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz |
| GTIN (EAN)     | 4050118468427              | alakú krimpelés, Ovális sajtolás   |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |

## Szerszámok

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvég hüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | EPG 60                     | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">4453810000</a> | Présszerszámok, Szerszámok, Présszerszám, 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Hatszög |
| GTIN (EAN)     | 4050118468434              | sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális                        |
| Qty.           | 1 Stück                    | sajtolás  |